


EssilorLuxottica



КАТАЛОГ СКЛАДСКИХ И РЕЦЕПТУРНЫХ ЛИНЗ

Crizal® Stellest™ Varilux® Eyezen™ Transitions KODAK LENS

КАТАЛОГ ОЧКОВЫХ ЛИНЗ

1. Для пресбиопов

- Современные линзы для чтения и средних дистанций (офисные)
- Премиальные индивидуальные мультифокусные линзы (прогрессивные)
- Премиальные мультифокусные линзы (прогрессивные)
- Оптимизированные мультифокусные линзы (прогрессивные)
- Бифокальные линзы

2. Однофокальные линзы

- Премиальные индивидуальные однофокальные линзы
- Современные однофокальные линзы
- Традиционные однофокальные линзы

3. Для детей

- Линзы для контроля миопии
- Однофокальные линзы небольшого диаметра

4. Минеральные линзы

- Однофокальные минеральные линзы
- Бифокальные минеральные линзы

5. Приложения

- Гамма тонировок Essilor
- Гарантийная программа ООО «Эссилор – Луйс-Оптика»
- Бланки заказа и замены линз
- Разметочные карты



NEW

– Новая позиция



– Складские линзы



– Рецептурные линзы, производство зарубежной лаборатории

ДЛЯ ПРЕСБИОПОВ

Современные линзы для чтения и средних дистанций (офисные)

Essilor Varilux Start 080/130 Ormix (RX)	1.2
KODAK 1.6 SoftWear (RX)	1.3
Essilor Essentials Home & Work Ormix Blue UV Stopper (RX)	1.4
Essilor Varilux Start 080/130 Orma (Склад + RX)	1.5
KODAK 1.5 SoftWear (RX)	1.6
Essilor Essentials Home & Work Orma Blue UV Stopper (RX)	1.7
MEKK Organic 1.5 Office Lens (Склад)	1.8

Премиальные индивидуальные мультифокусные линзы (прогрессивные)

Essilor Varilux Comfort Max f-360° StyliS Transitions XTRActive Polarized (RX)	1.10
Essilor Varilux Comfort Max f-360° StyliS Transitions XTRActive New Generation (RX)	1.11
Essilor Varilux Comfort Max f-360° StyliS Transitions Gen 8 (RX)	1.12
Essilor Varilux Comfort Max f-360° StyliS Blue UV Capture (RX)	1.13
Essilor Varilux Comfort Max f-360° StyliS (RX)	1.14
Essilor Varilux Comfort Max f-360° StyliS Xperio (RX)	1.15
KODAK 1.67 Unique II HD Auto Transitions Gen 8 (RX)	1.15
KODAK 1.67 Unique II HD Auto (RX)	1.17
Essilor Varilux Comfort Max f-360° Ormix Transitions XTRActive Polarized (RX)	1.18
Essilor Varilux Comfort Max f-360° Ormix Transitions XTRActive New Generation (RX)	1.19
Essilor Varilux Comfort Max f-360° Ormix Transitions Gen 8 (RX)	1.20
Essilor Varilux Comfort Max f-360° Ormix Blue UV Capture (RX)	1.21
Essilor Varilux Comfort Max f-360° Ormix (RX)	1.22
Essilor Varilux Comfort Max f-360° Ormix Xperio (RX)	1.23
KODAK 1.6 Unique II HD Auto Transitions Gen 8 (RX)	1.24
KODAK 1.6 Unique II HD Auto (RX)	1.25
Essilor Varilux Comfort Max f-360° Airwear Transitions Gen 8 (RX)	1.26
Essilor Varilux Comfort Max f-360° Airwear Blue UV Capture (RX)	1.27
Essilor Varilux Comfort Max f-360° Airwear (RX)	1.28
Essilor Varilux Comfort Max f-360° Airwear Xperio (RX)	1.29
Essilor Varilux Comfort Max f-360° Orma Transitions XTRActive Polarized (RX)	1.30
Essilor Varilux Comfort Max f-360° Orma Transitions XTRActive New Generation (RX)	1.31
Essilor Varilux Comfort Max f-360° Orma Transitions Gen 8 (RX)	1.32
Essilor Varilux Comfort Max f-360° Orma Blue UV Capture (RX)	1.33
Essilor Varilux Comfort Max f-360° Orma (RX)	1.34
Essilor Varilux Comfort Max f-360° Orma Xperio (RX)	1.35
KODAK 1.5 Unique II HD Auto Transitions Gen 8 (RX)	1.36
KODAK 1.5 Unique II HD Auto (RX)	1.37

Премиальные мультифокусные линзы (прогрессивные)

Essilor Varilux Comfort Max StyliS Transitions XTRActive Polarized (RX)	1.40
Essilor Varilux Comfort Max StyliS Transitions XTRActive New Generation (RX)	1.41
Essilor Varilux Comfort Max StyliS Transitions Gen 8 (RX)	1.42
Essilor Varilux Comfort Max StyliS Blue UV Capture (RX)	1.43

Essilor Varilux Comfort Max Stylis (RX)	1.44
Essilor Varilux Comfort Max Stylis Xperio (RX)	1.45
KODAK 1.67 Easy Auto Transitions Gen 8 (RX)	1.46
KODAK 1.67 Easy Auto (RX)	1.47
Essilor Varilux Comfort Max Ormix Transitions XTRActive Polarized (RX)	1.48
Essilor Varilux Comfort Max Ormix Transitions XTRActive New Generation (RX)	1.49
Essilor Varilux Comfort Max Ormix Transitions Gen 8 (RX)	1.50
Essilor Varilux Comfort Max Ormix Blue UV Capture (RX)	1.51
Essilor Varilux Comfort Max Ormix (RX)	1.52
Essilor Varilux Comfort Max Ormix Xperio (RX)	1.53
Essilor Varilux Liberty 3.0 Ormix Transitions Gen 8 (RX)	1.54
Essilor Varilux Liberty 3.0 Ormix Blue UV Capture (RX)	1.55
Essilor Varilux Liberty 3.0 Ormix (RX)	1.56
KODAK 1.6 Easy Auto Transitions Gen 8 (RX)	1.57
KODAK 1.6 Easy Auto (RX)	1.58
Essilor Varilux Comfort Max Airwear Transitions Gen 8 (RX)	1.59
Essilor Varilux Comfort Max Airwear Blue UV Capture (RX)	1.60
Essilor Varilux Comfort Max Airwear (RX)	1.61
Essilor Varilux Comfort Max Airwear Xperio (RX)	1.62
Essilor Varilux Liberty 3.0 Airwear Transitions Gen 8 (RX)	1.63
Essilor Varilux Liberty 3.0 Airwear Blue UV Capture (RX)	1.64
Essilor Varilux Liberty 3.0 Airwear (RX)	1.65
Essilor Varilux Comfort Max Orma Transitions XTRActive Polarized (RX)	1.66
Essilor Varilux Comfort Max Orma Transitions XTRActive New Generation (RX)	1.67
Essilor Varilux Comfort Max Orma Transitions Gen 8 (RX)	1.68
Essilor Varilux Comfort Max Orma Blue UV Capture (RX)	1.69
Essilor Varilux Comfort Max Orma (RX)	1.70
Essilor Varilux Comfort Max Orma Xperio (RX)	1.71
Essilor Varilux Liberty 3.0 Orma Transitions Gen 8 (RX)	1.72
Essilor Varilux Liberty 3.0 Orma Blue UV Capture (RX)	1.73
Essilor Varilux Liberty 3.0 Orma (RX)	1.74
Essilor Varilux Liberty 3.0 Orma Xperio (RX)	1.75
KODAK 1.5 Easy Auto Transitions Gen 8 (RX)	1.76
KODAK 1.5 Easy Auto (RX)	1.77

Оптимизированные мультифокусные линзы (прогрессивные)


KODAK 1.67 Intro Transitions Gen 8 (RX)	1.80
KODAK 1.67 Intro (RX)	1.81
Essilor Essentials Active Stylis Blue UV Stopper (RX)	1.82
Essilor Essentials Everyday Stylis Blue UV Stopper (RX)	1.83
KODAK 1.6 Intro Transitions Gen 8 (RX)	1.84
KODAK 1.6 Intro (RX)	1.85
Essilor Essentials Active Ormix LightAdapt (RX)	1.86
Essilor Essentials Active Ormix Blue UV Stopper (RX)	1.87

Essilor Essentials Everyday Ormix LightAdapt (RX)	1.88
Essilor Essentials Everyday Ormix Blue UV Stopper (RX)	1.89
Essilor X'ion Ormix Acclimates (RX)	1.90
Essilor X'ion Ormix (RX)	1.91
KODAK 1.5 Intro Transitions Gen 8 (RX)	1.92
KODAK 1.5 Intro (RX)	1.93
Essilor Essentials Active Orma LightAdapt (RX)	1.94
Essilor Essentials Active Orma Blue UV Stopper (RX)	1.95
Essilor Essentials Everyday Orma LightAdapt (RX)	1.96
Essilor Essentials Everyday Orma Blue UV Stopper (RX)	1.97
Essilor X'ion Orma Acclimates (RX)	1.98
Essilor X'ion Orma (RX)	1.99
Бифокальные линзы	
Essilor CT 28 Orma Transitions Gen 8 (RX)	1.102
Essilor CT 28 Orma (RX)	1.103
Intra Mekk FBV FLAT-TOP 1.5 Без покрытия (Склад)	1.104

СОВРЕМЕННЫЕ ЛИНЗЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ И СРЕДНИХ ДИСТАНЦИЙ



- Рецептурные линзы для работы вблизи и на средних дистанциях
- Варианты деградации: 0.80 D или 1.30 D
- Заказ размещается в соответствии с рецептом, выписанным для близи
- Линзы центрируются по монокулярному межзрачковому расстоянию для близи и границе нижнего века
- Минимальная установочная высота не менее 10 мм (расстояние от разметочной линии до внутреннего нижнего края светового проема ободка оправы)
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте



■ Ø60 Ø65 Ø70 Ø75

Рефракционный индекс (ne)	1.6
Уд. вес (г/см³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

Дополнительные возможности производства:

Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт

Тонировка PhysioTints	(см. приложения)
Полная (класс 0, 1, 2, 3, 4)	   
Градиент (класс 1, 2, 3)	   




Современные линзы KODAK для чтения и средних дистанций

KODAK 1.6 SoftWear

- Рецептурные линзы для работы вблизи и на средних дистанциях
- Для заказа необходимы следующие данные: коррекция вдаль и величина аддидации, монокулярное межцентровое расстояние для дали
- Для установки линз в оправу требуется разметка по центру зрачка
- Установочная высота: 18 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см ³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Add: 0.75 – 3.50

- Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71 Ø70/76 Ø75/81
- Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71 Ø70/76
- Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71
- Ø55/61 Ø60/66

Доступные покрытия:	
KODAK Clean'N'Clear UV	✓
KODAK BluProtect+	✓

Дополнительные возможности производства:	
Оптимизация толщины ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Уточните возможность выполнения для Sph+

2. Уточните возможность выполнения


Современные линзы Essilor для чтения и средних дистанций

Essentials Home & Work Ormix Blue UV Stopper



- Рецептурные линзы для работы вблизи и на средних дистанциях
- Варианты деградации: 1.00 D / 1.50 D / 2.00 D
- Установочная высота – 15 мм
- Для заказа необходимо указать рецепт для близи и величину деградации
- Для установки линз необходимо выполнить разметку положения зрачка при взгляде вдаль (вертикаль) и центрировать по монокулярному межзрачковому расстоянию для близи (горизонталь)
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	407
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



- Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
- Ø60 Ø65 Ø70
- Ø60 Ø65
- Ø60

Доступные покрытия:

Trio



Современные линзы Essilor для чтения и средних дистанций

Varilux Start 080 / 130 Orma

- Складские и рецептурные линзы для работы вблизи и на средних дистанциях
- Варианты дегрессии: 0.80 D или 1.30 D
- Заказ размещается в соответствии с рецептом, выписанным для близи
- Линзы центрируются по монокулярному межзрачковому расстоянию для близи и границе нижнего века
- Минимальная установочная высота не менее 10 мм (расстояние от разметочной линии до внутреннего нижнего края светового проема ободка оправы)
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте



Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	355
Отсечение UVA (%)	93
Отсечение UVB (%)	100



Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

Crizal Easy Pro



Дополнительные возможности производства:


Presal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт



- Рецептурные линзы для работы вблизи и на средних дистанциях
- Для заказа необходимы следующие данные: коррекция вдаль и величина аддидации, монокулярное межцентровое расстояние для дали
- Для установки линз в оправу требуется разметка по центру зрачка
- Установочная высота: 18 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	1.5
Уд. вес (г/см³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	355
Отсечение UVA (%)	93
Отсечение UVB (%)	100



Add: 0.75 – 3.50

- Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71 Ø70/76 Ø75/81
- Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71 Ø70/76
- Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71
- Ø55/61 Ø60/66


Доступные покрытия:	
KODAK Clean'N'Clear UV	✓
KODAK BluProtect+	✓

Дополнительные возможности производства:	
Оптимизация толщины ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Уточните возможность выполнения для Sph+
2. Уточните возможность выполнения



- | | |
|--|------|
| Рефракционный индекс (n _e) | 1.5 |
| Уд. вес (г/см ³) | 1.32 |
| Число АББЕ | 58 |
| УФ защита (nm) | 403 |
| Отсечение UVA (%) | 100 |
| Отсечение UVB (%) | 100 |




Современные линзы МЕКК для чтения и средних дистанций

Organic 1.5 Office Lens SHMC



- Складские линзы для работы вблизи и на средних дистанциях
- Доступные покрытия: SHMC
- Рецепт аналогичен рецепту очков для чтения
- Перед нанесением разметки необходимо произвести выправку оправы
- Для установки линз в оправу требуется разметка положения зрачка
- Минимальная установочная высота – 20 мм

Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	355
Отсечение UVA (%)	93
Отсечение UVB (%)	100



ПРЕМИАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ МУЛЬТИФОКУСНЫЕ ЛИНЗЫ



Премиальные индивидуальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Comfort Max f-360° Stylis Transitions XTRActive Polarized



- Индивидуальные мультифокусные фотохромные поляризационные линзы
- Учитываются индивидуальные параметры посадки оправы и дистанции для близи
- Установочная высота: от 17 мм
- Доступные цвета Transitions XTRActive Polarized: серый
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n_e) **1.67**


Уд. вес (г/см³) 1.36

Число АББЕ 32

УФ защита (nm) 400

Отсечение UVA (%) 100

Отсечение UVB (%) 100



Add: 0.75 – 3.50

- Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80*
- Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
- Ø60 Ø65 Ø70
- Ø60 Ø65
- Ø60

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓
Crizal Sun UV	✓

Доступные цвета:



Дополнительные возможности производства:

Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт

2. Уточните возможность выполнения

* Полезный диаметр меньше на 3 мм (77 мм)



Премиальные индивидуальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Comfort Max f-360° Stylist Transitions XTRActive New Generation

- Индивидуальные мультифокусные фотохромные линзы
- Учитываются индивидуальные параметры посадки оправы и дистанции для близи
- Установочная высота: от 17 мм
- Доступные цвета Transitions XTRActive New Generation:
серый, коричневый, серо-зеленый
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n _e)	1.67
Уд. вес (г/см ³)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

Доступные цвета:




Доступные зеркальные покрытия Mirrors (см. приложения)



Дополнительные возможности производства:

Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт
2. Уточните возможность выполнения



Add: 0.75 – 3.50

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65
- Ø55/60

Премиальные индивидуальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Comfort Max f-360° Stylist Transitions Gen 8



- Индивидуальные мультифокусные фотохромные линзы
- Учитываются индивидуальные параметры посадки оправы и дистанции для близи
- Установочная высота: от 17 мм
- Доступные цвета Transitions Gen 8:
классические – серый, коричневый, серо-зеленый;
модные цвета – сапфир, аметист, янтарь, изумруд
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne) **1.67**

Уд. вес (г/см³) 1.36

Число АББЕ 32

УФ защита (nm) 400

Отсечение UVA (%) 100

Отсечение UVB (%) 100



Доступные покрытия:

Crizal Previncia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА



МОДНЫЕ ЦВЕТА



Add: 0.75 – 3.50

■ Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80

■ Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75

■ Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70

■ Ø55/60 Ø60/65

■ Ø55/60

Дополнительные возможности производства:

Precal¹ ✓

Изменение базовой кривизны² ✓

Призма (по запросу) ✓

1. Обязателен предварительный расчёт


2. Уточните возможность выполнения



Премиальные индивидуальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Comfort Max f-360° Stylist Blue UV Capture

- Индивидуальные мультифокусные линзы с защитой от вредного сине-фиолетового света в материале
- Учитываются индивидуальные параметры посадки оправы и дистанции для близи
- Установочная высота: от 17 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n _e)	1.67
Уд. вес (г/см ³)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	408
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Add: 0.75 – 3.50

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65
- Ø55/60

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

Дополнительные возможности производства:

Presal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт

2. Уточните возможность выполнения

Премиальные индивидуальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Comfort Max f-360° Stylis



- Индивидуальные мультифокусные линзы
- Учитываются индивидуальные параметры посадки оправы и дистанции для близи
- Установочная высота: от 17 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne) **1.67**

Уд. вес (г/см³) 1.36

Число АББЕ 32

УФ защита (nm) 400

Отсечение UVA (%) 100

Отсечение UVB (%) 100

Доступные покрытия:


Crizal Previncia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

Дополнительные возможности производства:

Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт

2. Уточните возможность выполнения



Add: 0.75 – 3.50

■ Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80

■ Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75

■ Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70

■ Ø55/60 Ø60/65

■ Ø55/60

Тонировка PhysioTints (см. приложения)

Полная (класс 0, 1, 2, 3)	
Градиент (класс 1, 2, 3)	

Тонировка Beauty Eyes (см. приложения)

Доп. цвета	
------------	--

Тонировка с зеркальным покрытием Mirrors (см. приложения)




(полностью окрашенные линзы – Physiotints
класс 3 с зеркальным покрытием Mirrors)



Премиальные индивидуальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Comfort Max f-360° StyliX Xperio

- Индивидуальные мультифокусные поляризационные линзы
- Учитываются индивидуальные параметры посадки оправы и дистанции для близи
- Установочная высота: от 17 мм
- Доступные цвета Xperio: серый, коричневый, серо-зеленый
- Светопоглощение – 85%; степень поляризации – 99.9%
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n _e)	1.67
Уд. вес (г/см³)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Add: 0.75 – 3.50

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65

Доступные покрытия:

Crizal Sun UV



Доступные цвета:



КОРИЧНЕВЫЙ



СЕРЫЙ



СЕРО-ЗЕЛЕНЫЙ

Дополнительные возможности производства:

Precal¹



Призма (по запросу)



1. Обязателен предварительный расчёт

Премиальные индивидуальные мультифокусные линзы KODAK

KODAK 1.67 Unique II HD Auto Transitions Gen 8



- Индивидуальные мультифокусные линзы
- Доступные цвета Transitions Gen 8: серый, коричневый
- Установочная высота: regular - 21, 22 мм; short - 17, 18, 19 мм; ultra-short - 16 мм
- Для заказа линз необходимо указать индивидуальные параметры посадки оправы, рабочую дистанцию, инсет
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne) **1.67**



Уд. вес (г/см³) **1.36**

Число АББЕ **32**

УФ защита (nm) **400**

Отсечение UVA (%) **100**

Отсечение UVB (%) **100**



Regular Add: 0.75 – 3.50

Short / Ultra-Short Add: 0.75 – 3.00

■ Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71 Ø70/76 Ø75/81 Ø80/86

■ Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71 Ø70/76

■ Ø55/61 Ø60/66

Доступные покрытия:

Kodak Clean N' CleAR UV ✓

Kodak BluProtect+ ✓

Доступные цвета:



СЕРЫЙ



КОРИЧНЕВЫЙ

Дополнительные возможности производства:

Оптимизация толщины ¹ ✓

Изменение базовой кривизны ² ✓

Призма (по запросу) ✓

1. Уточните возможность выполнения для SPH+

2. Уточните возможность выполнения




Премиальные индивидуальные мультифокусные линзы KODAK

KODAK 1.67 Unique II HD Auto

- Индивидуальные мультифокусные линзы
- Установочная высота: regular - 21, 22 мм; short - 17, 18, 19 мм; ultra-short - 16 мм
- Для заказа линз необходимо указать индивидуальные параметры посадки оправы, рабочую дистанцию, инсет
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n _e)	1.67
Уд. вес (г/см ³)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Regular Add: 0.75 – 3.50
Short/Ultra-Short Add: 0.75 – 3.00

- Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71 Ø70/76 Ø75/81
- Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71 Ø70/76
- Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71
- Ø55/61 Ø60/66

Доступные покрытия:

Kodak Clean'N'Clear UV	✓
Kodak BluProtect+	✓

Дополнительные возможности производства:

Оптимизация толщины ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Уточните возможность выполнения для SPH+


2. Уточните возможность выполнения

Премиальные индивидуальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Comfort Max f-360° Ormix Transitions XTRActive Polarized



- Индивидуальные мультифокусные фотохромные поляризационные линзы
- Учитываются индивидуальные параметры посадки оправы и дистанции для близи
- Установочная высота: от 17 мм
- Доступные цвета Transitions XTRActive Polarized: серый
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см ³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Add: 0.75 – 3.50

- Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80**
- Ø60 Ø65 Ø70 Ø75*
- Ø60 Ø65 Ø70
- Ø60 Ø65

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓
Crizal Sun UV	✓

Доступные цвета:



Дополнительные возможности производства:

Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт
2. Уточните возможность выполнения

* При оптической силе свыше +6.00 дптр и суммарном значении Sph+Cyl свыше +6.00 дптр, полезный диаметр меньше на 3 мм (72 мм)

** Полезный диаметр меньше на 3 мм (77 мм)






Премиальные индивидуальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Comfort Max f-360° Ormix Transitions XTRActive New Generation

- Индивидуальные мультифокусные фотохромные линзы
- Учитываются индивидуальные параметры посадки оправы и дистанции для близи
- Установочная высота: от 17 мм
- Доступные цвета Transitions XTRActive New Generation: серый, коричневый, серо-зеленый
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Add: 0.75 – 3.50

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

Доступные цвета:



Доступные зеркальные покрытия Mirrors (см. приложения)



Дополнительные возможности производства:

Presal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт
2. Уточните возможность выполнения

Премиальные индивидуальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Comfort Max f-360° Ormix Transitions Gen 8



- Индивидуальные мультифокусные фотохромные линзы
- Учитываются индивидуальные параметры посадки оправы и дистанции для близи
- Установочная высота: от 17 мм
- Доступные цвета Transitions Gen 8:
классические – серый, коричневый, серо-зеленый;
модные цвета – сапфир, аметист, янтарь, изумруд
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	1.6
Уд. вес (г/см³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Доступные покрытия:

Crizal Previncia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА



МОДНЫЕ ЦВЕТА



Add: 0.75 – 3.50

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65

Дополнительные возможности производства:

Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓


1. Обязателен предварительный расчёт
2. Уточните возможность выполнения



Премиальные индивидуальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Comfort Max f-360° Ormix Blue UV Capture

- Индивидуальные мультифокусные линзы с защитой от вредного сине-фиолетового света в материале
- Учитываются индивидуальные параметры посадки оправы и дистанции для близи
- Установочная высота: от 17 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см ³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	407
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Add: 0.75 – 3.50

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

Дополнительные возможности производства:

Presal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт

2. Уточните возможность выполнения

Премиальные индивидуальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Comfort Max f-360° Ormix



- Индивидуальные мультифокусные линзы
- Учитываются индивидуальные параметры посадки оправы и дистанции для близи
- Установочная высота: от 17 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	1.6
Уд. вес (г/см³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:


Crizal Previncia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

Дополнительные возможности производства:

Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт

2. Уточните возможность выполнения



Add: 0.75 – 3.50

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65

Тонировка PhysioTints (см. приложения)

Полная (класс 0, 1, 2, 3)			
Градиент (класс 1, 2, 3)			

Тонировка с зеркальным покрытием Mirrors (см. приложения)


(полностью окрашенные линзы – Physiotints класс 3 с зеркальным покрытием Mirrors)				



Премиальные индивидуальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Comfort Max f-360° Ormix Xperio

- Индивидуальные мультифокусные поляризационные линзы
- Учитываются индивидуальные параметры посадки оправы и дистанции для близи
- Установочная высота: от 17 мм
- Доступные цвета Xperio: серый, коричневый, серо-зеленый
- Светопоглощение – 85%; степень поляризации – 99.9%
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см ³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Add: 0.75 – 3.50

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65

Доступные покрытия:

Crizal Sun UV



Доступные цвета:



КОРИЧНЕВЫЙ



СЕРЫЙ



СЕРО-ЗЕЛЕНый

Дополнительные возможности производства:

Precal¹



Призма (по запросу)




1. Обязателен предварительный расчёт

Премиальные индивидуальные мультифокусные линзы KODAK

KODAK 1.6 Unique II HD Auto Transitions Gen 8



- Индивидуальные мультифокусные линзы
- Доступные цвета Transitions Gen 8: серый, коричневый
- Установочная высота: regular - 21, 22 мм; short - 17, 18, 19 мм; ultra-short - 16 мм
- Для заказа линз необходимо указать индивидуальные параметры посадки оправы, рабочую дистанцию, инсет
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте



Regular Add: 0.75 – 3.50
Short/Ultra-Short Add: 0.75 – 3.00

■ Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71 Ø70/76 Ø75/81 Ø80/86
■ Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71 Ø70/76
■ Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71
■ Ø55/61 Ø60/66

Рефракционный индекс (ne)	1.6
Уд. вес (г/см³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:	
Kodak Clean'N'Clear UV	✓
Kodak BluProtect+	✓

Доступные цвета:	
 СЕРЫЙ	 КОРИЧНЕВЫЙ

Дополнительные возможности производства:	
Оптимизация толщины ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Уточните возможность выполнения для SPH+
2. Уточните возможность выполнения




Премиальные индивидуальные мультифокусные линзы KODAK

KODAK 1.6 Unique II HD Auto

- Индивидуальные мультифокусные линзы
- Установочная высота: regular - 21, 22 мм; short - 17, 18, 19 мм; ultra-short - 16 мм
- Для заказа линз необходимо указать индивидуальные параметры посадки оправы, рабочую дистанцию, инсет
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см ³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Regular Add: 0.75 – 3.50
Short/Ultra-Short Add: 0.75 – 3.00

- Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71 Ø70/76 Ø75/81
- Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71 Ø70/76
- Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71
- Ø55/61 Ø60/66

Доступные покрытия:

Kodak Clean'N'Clear UV	✓
Kodak BluProtect+	✓

Дополнительные возможности производства:

Оптимизация толщины ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Уточните возможность выполнения для SPH+

2. Уточните возможность выполнения

Премиальные индивидуальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Comfort Max f-360° Airwear Transitions Gen 8



- Индивидуальные мультифокусные фотохромные линзы
- Учитываются индивидуальные параметры посадки оправы и дистанции для близи
- Установочная высота: от 17 мм
- Доступные цвета Transitions Gen 8:
классические – серый, коричневый, серо-зеленый
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne) **1.59**


Уд. вес (г/см³) 1.20

Число АББЕ 31

УФ защита (nm) 400

Отсечение UVA (%) 100

Отсечение UVB (%) 100



Add: 0.75 – 3.50

■ Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80

■ Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75

■ Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70

■ Ø55/60 Ø60/65

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia ✓

Crizal Easy Pro **NEW** ✓

КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА



СЕРЫЙ



КОРИЧНЕВЫЙ



СЕРО-ЗЕЛЕНЫЙ

Дополнительные возможности производства:

Precal¹ ✓

Изменение базовой кривизны² ✓

Призма (по запросу) ✓

1. Обязателен предварительный расчёт


2. Уточните возможность выполнения



Премиальные индивидуальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Comfort Max f-360° Airwear Blue UV Capture

- Индивидуальные мультифокусные линзы с защитой от вредного сине-фиолетового света в материале
- Учитываются индивидуальные параметры посадки оправы и дистанции для близи
- Установочная высота: от 17 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	1.59
Уд. вес (г/см³)	1.20
Число АББЕ	31
УФ защита (nm)	403
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Add: 0.75 – 3.50

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

Дополнительные возможности производства:

Presal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт

2. Уточните возможность выполнения

Премиальные индивидуальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Comfort Max f-360° Airwear



- Индивидуальные мультифокусные линзы
- Учитываются индивидуальные параметры посадки оправы и дистанции для близи
- Установочная высота: от 17 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne) **1.59**

Уд. вес (г/см³) 1.20

Число АББЕ 31

УФ защита (nm) 385

Отсечение UVA (%) 100

Отсечение UVB (%) 100

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

Дополнительные возможности производства:

Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт

2. Уточните возможность выполнения

Тонировка PhysioTints (см. приложения)


Полная
(класс 0, 1, 2, 3)



Тонировка с зеркальным покрытием Mirrors (см. приложения)



(полностью окрашенные линзы – Physiotints
класс 3 с зеркальным покрытием Mirrors)



Add: 0.75 – 3.50

Blue: Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80

Green: Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75

Red: Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70


Pink: Ø55/60 Ø60/65



Премиальные индивидуальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Comfort Max f-360° Airwear Xperio

- Индивидуальные мультифокусные поляризационные линзы
- Учитываются индивидуальные параметры посадки оправы и дистанции для близи
- Установочная высота: от 17 мм
- Доступные цвета Xperio: серый, коричневый, серо-зеленый
- Светопоглощение – 85%; степень поляризации – 99.9%
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n _e)	1.59
Уд. вес (г/см ³)	1.20
Число АББЕ	31
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Add: 0.75 – 3.50

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65

Доступные покрытия:

Crizal Sun UV



Доступные цвета:



КОРИЧНЕВЫЙ



СЕРЫЙ



СЕРО-ЗЕЛЕНЫЙ

Дополнительные возможности производства:

Precal¹



Призма (по запросу)




1. Обязателен предварительный расчёт

Премиальные индивидуальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Comfort Max f-360° Orma Transitions XTRActive Polarized



- Индивидуальные мультифокусные фотохромные поляризационные линзы
- Учитываются индивидуальные параметры посадки оправы и дистанции для близи
- Установочная высота: от 17 мм
- Доступные цвета Transitions XTRActive Polarized: серый
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	1.5
Уд. вес (г/см³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Add: 0.75 – 3.50

- Ø60 Ø65 Ø70 Ø75*
- Ø60 Ø65 Ø70
- Ø60 Ø65

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓
Crizal Sun UV	✓

Доступные цвета:



Дополнительные возможности производства:

Presal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт
2. Уточните возможность выполнения


* Полезный диаметр меньше на 3 мм (72 мм)



Премиальные индивидуальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Comfort Max f-360° Orma Transitions XTRActive New Generation

- Индивидуальные мультифокусные фотохромные линзы
- Учитываются индивидуальные параметры посадки оправы и дистанции для близи
- Установочная высота: от 17 мм
- Доступные цвета Transitions XTRActive New Generation: серый, коричневый, серо-зеленый
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см ³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Add: 0.75 – 3.50

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

Доступные цвета:



Дополнительные возможности производства:

Presal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт
2. Уточните возможность выполнения

Премиальные индивидуальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Comfort Max f-360° Orma Transitions Gen 8



- Индивидуальные мультифокусные фотохромные линзы
- Учитываются индивидуальные параметры посадки оправы и дистанции для близи
- Установочная высота: от 17 мм
- Доступные цвета Transitions Gen 8:
классические – серый, коричневый, серо-зеленый;
модные цвета – сапфир, аметист, янтарь, изумруд
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	1.5
Уд. вес (г/см³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Доступные покрытия:

Crizal Previncia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА



МОДНЫЕ ЦВЕТА



Add: 0.75 – 3.50

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65

Дополнительные возможности производства:

Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓


1. Обязателен предварительный расчёт
2. Уточните возможность выполнения



Премиальные индивидуальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Comfort Max f-360° Orma Blue UV Capture

- Индивидуальные мультифокусные линзы с защитой от вредного сине-фиолетового света в материале
- Учитываются индивидуальные параметры посадки оправы и дистанции для близи
- Установочная высота: от 17 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см ³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	403
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Add: 0.75 – 3.50

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65

Доступные покрытия:	
Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

Дополнительные возможности производства:	
Presal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт


2. Уточните возможность выполнения

- Индивидуальные мультифокусные линзы
- Учитываются индивидуальные параметры посадки оправы и дистанции для близи
- Установочная высота: от 17 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	1.5
Уд. вес (г/см³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	355
Отсечение UVA (%)	93
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:

Crizal Previncia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓



Add: 0.75 – 3.50

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65

Дополнительные возможности производства:

Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт

2. Уточните возможность выполнения

Тонировка PhysioTints (см. приложения)

Полная (класс 0, 1, 2, 3)				
Градиент (класс 1, 2, 3)				

Тонировка Beauty Eyes (см. приложения)

Полная			
Градиент			
Доп. цвета			

Тонировка с зеркальным покрытием Mirrors (см. приложения)


					
(полностью окрашенные линзы – Physiotints класс 3 с зеркальным покрытием Mirrors)					



Премиальные индивидуальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Comfort Max f-360° Orma Xperio

- Индивидуальные мультифокусные поляризационные линзы
- Учитываются индивидуальные параметры посадки оправы и дистанции для близи
- Установочная высота: от 17 мм
- Доступные цвета Xperio: серый, коричневый, серо-зеленый
- Светопоглощение – 85%; степень поляризации – 99.9%
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см ³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Add: 0.75 – 3.50

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65

Доступные покрытия:

Crizal Sun UV



Доступные цвета:



КОРИЧНЕВЫЙ



СЕРЫЙ



СЕРО-ЗЕЛЕНЫЙ

Дополнительные возможности производства:

Prescal¹



Призма (по запросу)



1. Обязателен предварительный расчёт


Премиальные индивидуальные мультифокусные линзы KODAK

KODAK 1.5 Unique II HD Auto Transitions Gen 8



- Индивидуальные мультифокусные линзы
- Доступные цвета Transitions Gen 8: серый, коричневый
- Установочная высота: regular - 21, 22 мм; short - 17, 18, 19 мм; ultra-short - 16 мм
- Для заказа линз необходимо указать индивидуальные параметры посадки оправы, рабочую дистанцию, инсет
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	1.5
Уд. вес (г/см³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Regular Add: 0.75 – 3.50
Short / Ultra-Short Add: 0.75 – 3.00

- Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71 Ø70/76 Ø75/81 Ø76/82
- Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71 Ø70/76
- Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71
- Ø55/61 Ø60/66

Доступные покрытия:

Kodak Clean'N'Clear UV	✓
Kodak BluProtect+	✓

Доступные цвета:



Дополнительные возможности производства:

Оптимизация толщины ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Уточните возможность выполнения для SPH+
2. Уточните возможность выполнения




Премиальные индивидуальные мультифокусные линзы KODAK

KODAK 1.5 Unique II HD Auto

- Индивидуальные мультифокусные линзы
- Установочная высота: regular - 21, 22 мм; short - 17, 18, 19 мм; ultra-short - 16 мм
- Для заказа линз необходимо указать индивидуальные параметры посадки оправы, рабочую дистанцию, инсет
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см ³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	355
Отсечение UVA (%)	93
Отсечение UVB (%)	100



Regular Add: 0.75 – 3.50
Short/ Ultra-Short Add: 0.75 – 3.00

- Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71 Ø70/76 Ø75/81
- Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71 Ø70/76
- Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71
- Ø55/61 Ø60/66

Доступные покрытия:

Kodak Clean'N'Clear UV	✓
Kodak BluProtect+	✓

Дополнительные возможности производства:

Оптимизация толщины ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Уточните возможность выполнения для SPH+

2. Уточните возможность выполнения

ПРЕМИАЛЬНЫЕ МУЛЬТИФОКУСНЫЕ ЛИНЗЫ



Премиальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Comfort Max Stylist Transitions XTRActive Polarized



- Мультифокусные фотохромные поляризационные линзы
- Установочная высота: Regular – 21 мм, Short – 17 мм
- Доступные цвета Transitions XTRActive Polarized: серый
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n_e) **1.67**


Уд. вес (г/см³) **1.36**

Число АББЕ **32**

УФ защита (nm) **400**

Отсечение UVA (%) **100**

Отсечение UVB (%) **100**



Regular Add: 0.75 – 3.50

Short Add: 0.75 – 3.00

■ Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80*

■ Ø60 Ø65 Ø70 Ø75

■ Ø60 Ø65 Ø70

■ Ø60 Ø65

■ Ø60

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓
Crizal Sun UV	✓

Доступные цвета:



СЕРЫЙ

Дополнительные возможности производства:

Precal¹ ✓

Изменение базовой кривизны² ✓

Призма (по запросу) ✓

1. Обязателен предварительный расчёт,

недоступно для Comfort Max Short


2. Уточните возможность выполнения

* Полезный диаметр меньше на 3 мм (77 мм)



Премиальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Comfort Max Stylist Transitions XTRActive New Generation

- Мультифокусные фотохромные линзы
- Установочная высота: Regular – 21 мм, Short – 17 мм
- Доступные цвета Transitions XTRActive New Generation: серый, коричневый, серо-зеленый
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте



Regular Add: 0.75 – 3.50

Short Add: 0.75 – 3.00

Blue 055/60 060/65 065/70 070/75 075/80

Green 055/60 060/65 065/70 070/75

Red 055/60 060/65 065/70

Pink 055/60 060/65

Dark Blue 055/60

Рефракционный индекс (n _e)	1.67
Уд. вес (г/см ³)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

Доступные цвета:



Доступные зеркальные покрытия Mirrors (см. приложения)



Дополнительные возможности производства:


Пресал ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт, недоступно для Comfort Max Short
2. Уточните возможность выполнения

Премиальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Comfort Max Stylist Transitions Gen 8



- Мультифокусные фотохромные линзы
- Установочная высота: Regular – 21 мм, Short – 17 мм, UltraShort – 15 мм
- Доступные цвета Transitions Gen 8:
классические – серый, коричневый, серо-зеленый;
модные цвета – сапфир, аметист, янтарь, изумруд
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте



Regular Add: 0.75 – 3.50

Short / UltraShort Add: 0.75 – 3.00

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65
- Ø55/60

Рефракционный индекс (ne) 1.67

Уд. вес (г/см³) 1.36

Число АББЕ 32

УФ защита (nm) 400

Отсечение UVA (%) 100

Отсечение UVB (%) 100


Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА



МОДНЫЕ ЦВЕТА



Дополнительные возможности производства:

Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓


1. Обязателен предварительный расчёт, недоступно для Comfort Max Short / UltraShort
2. Уточните возможность выполнения



Премиальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Comfort Max Stylish Blue UV Capture

- Мультифокусные линзы с защитой от вредного сине-фиолетового света в материале
- Установочная высота: Regular – 21 мм, Short – 17 мм, UltraShort – 15 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (nе)	1.67
Уд. вес (г/см³)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	408
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Regular Add: 0.75 – 3.50

Short / UltraShort Add: 0.75 – 3.00

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65
- Ø55/60

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

Дополнительные возможности производства:

Presal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт, недоступно для Comfort Max Short / UltraShort
2. Уточните возможность выполнения

Премиальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Comfort Max Stylist



- Мультифокусные линзы
- Установочная высота: Regular – 21 мм, Short – 17 мм, UltraShort – 15 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne) **1.67**

Уд. вес (г/см³) **1.36**

Число АББЕ **32**

УФ защита (nm) **400**

Отсечение UVA (%) **100**

Отсечение UVB (%) **100**


Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

Дополнительные возможности производства:

Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт, недоступно для Comfort Max Short / UltraShort
2. Уточните возможность выполнения



Regular Add: 0.75 – 3.50

Short / UltraShort Add: 0.75 – 3.00

■ Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80

■ Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75

■ Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70

■ Ø55/60 Ø60/65

■ Ø55/60

Тонировка PhysioTints (см. приложения)

Полная (класс 0, 1, 2, 3)	
Градиент (класс 1, 2, 3)	

Тонировка Beauty Eyes (см. приложения)

Доп. цвета	
------------	--


Тонировка с зеркальным покрытием Mirrors (см. приложения)

(полностью окрашенные линзы – Physiotints класс 3 с зеркальным покрытием Mirrors)



Премиальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Comfort Max Stylic Xperio

- Мультифокусные поляризационные линзы
- Установочная высота: Regular – 21 мм, Short – 17 мм, UltraShort – 15 мм
- Доступные цвета Xperio: серый, коричневый, серо-зеленый
- Светопоглощение – 85%; степень поляризации – 99.9%
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте



Regular Add: 0.75 – 3.50
Short / UltraShort Add: 0.75 – 3.00

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65

Рефракционный индекс (n _e)	1.67
Уд. вес (г/см ³)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:

Crizal Sun UV



Доступные цвета:



КОРИЧНЕВЫЙ



СЕРЫЙ



СЕРО-ЗЕЛЕНЫЙ

Дополнительные возможности производства:

Precal¹



Призма (по запросу)



1. Обязателен предварительный расчёт, недоступно для Comfort Max Short / UltraShort

Премиальные мультифокусные линзы KODAK KODAK 1.67 Easy Auto Transitions Gen 8



- Мультифокусные линзы
- Доступные цвета Transitions Gen 8: серый, коричневый
- Установочная высота: regular – 22 мм; short – 17, 19 мм; ultra-short – 16 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne) **1.67**


Уд. вес (г/см³) 1.36

Число АББЕ 32

УФ защита (nm) 400

Отсечение UVA (%) 100

Отсечение UVB (%) 100



Regular Add: 0.75 – 3.50

Short / Ultra-Short Add: 0.75 – 3.00

■ Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71 Ø70/76 Ø75/81 Ø80/86

■ Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71 Ø70/76

■ Ø55/61 Ø60/66

Доступные покрытия:

Kodak Clean N' CleAR UV ✓

Kodak BluProtect+ ✓

Доступные цвета:



СЕРЫЙ



КОРИЧНЕВЫЙ

Дополнительные возможности производства:

Оптимизация толщины ¹ ✓

Изменение базовой кривизны ² ✓

Призма (по запросу) ✓

1. Уточните возможность выполнения для SPH+

2. Уточните возможность выполнения




Премиальные мультифокусные линзы KODAK

KODAK 1.67 Easy Auto

- Мультифокусные линзы
- Установочная высота: regular – 22 мм; short – 17, 19 мм; ultra-short – 16 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n _e)	1.67
Уд. вес (г/см³)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Regular Add: 0.75 – 3.50

Short/Ultra-Short Add: 0.75 – 3.00

- Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71 Ø70/76 Ø75/81
- Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71 Ø70/76
- Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71
- Ø55/61 Ø60/66

Доступные покрытия:

Kodak Clean'N'Clear UV	✓
Kodak BluProtect+	✓

Дополнительные возможности производства:

Оптимизация толщины ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Уточните возможность выполнения для SPH+


2. Уточните возможность выполнения

Премиальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Comfort Max Ormix Transitions XTRActive Polarized



- Мультифокусные фотохромные поляризационные линзы
- Установочная высота: Regular – 21 мм, Short – 17 мм
- Доступные цвета Transitions XTRActive Polarized: серый
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	1.6
Уд. вес (г/см³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Regular Add: 0.75 – 3.50

Short Add: 0.75 – 3.00

- Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80**
- Ø60 Ø65 Ø70 Ø75*
- Ø60 Ø65 Ø70
- Ø60 Ø65

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓
Crizal Sun UV	✓

Доступные цвета:



Дополнительные возможности производства:

Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт, недоступно для Comfort Max Short
2. Уточните возможность выполнения

* При оптической силе свыше +6.00 дптр и суммарном значении Sph+Cyl свыше +6.00 дптр, полезный диаметр меньше на 3 мм (72 мм)

** Полезный диаметр меньше на 3 мм (77 мм)





Премиальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Comfort Max Ormix Transitions XTRActive New Generation

- Мультифокусные фотохромные линзы
- Установочная высота: Regular – 21 мм, Short – 17 мм
- Доступные цвета Transitions XTRActive New Generation: серый, коричневый, серо-зеленый
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см ³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100


Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

Доступные цвета:



Доступные зеркальные покрытия Mirrors (см. приложения)



Regular Add: 0.75 – 3.50

Short Add: 0.75 – 3.00

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65

Дополнительные возможности производства:

Presal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт, недоступно для Comfort Max Short
2. Уточните возможность выполнения

Премиальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Comfort Max Ormix Transitions Gen 8



- Мультифокусные фотохромные линзы
- Установочная высота: Regular – 21 мм, Short – 17 мм, UltraShort – 15 мм
- Доступные цвета Transitions Gen 8:
 - классические – серый, коричневый, серо-зеленый;
 - модные цвета – сапфир, аметист, янтарь, изумруд
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	1.6
Уд. вес (г/см³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Доступные покрытия:

Crizal Previncia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА



МОДНЫЕ ЦВЕТА



Regular Add: 0.75 – 3.50

Short / UltraShort Add: 0.75 – 3.00

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65

Дополнительные возможности производства:

Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓


1. Обязателен предварительный расчёт, недоступно для Comfort Max Short / UltraShort
2. Уточните возможность выполнения



Премиальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Comfort Max Ormix Blue UV Capture

- Мультифокусные линзы с защитой от вредного сине-фиолетового света в материале
- Установочная высота: Regular – 21 мм, Short – 17 мм, UltraShort – 15 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см ³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	407
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Regular Add: 0.75 – 3.50

Short / UltraShort Add: 0.75 – 3.00

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

Дополнительные возможности производства:

Presal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт, недоступно для Comfort Max Short / UltraShort
2. Уточните возможность выполнения

Премиальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Comfort Max Ormix



- Мультифокусные линзы
- Установочная высота: Regular – 21 мм, Short – 17 мм, UltraShort – 15 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	1.6
Уд. вес (г/см³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100


Доступные покрытия:

Crizal Previncia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

Дополнительные возможности производства:

Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт, недоступно для Comfort Max Short / UltraShort
2. Уточните возможность выполнения



Regular Add: 0.75 – 3.50


Short / UltraShort Add: 0.75 – 3.00

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65

Тонировка PhysioTints (см. приложения)

Полная (класс 0, 1, 2, 3)				
Градиент (класс 1, 2, 3)				

Тонировка с зеркальным покрытием Mirrors (см. приложения)






Премиальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Comfort Max Ormix Xperio

- Индивидуальные мультифокусные поляризационные линзы
- Установочная высота: Regular – 21 мм, Short – 17 мм, UltraShort – 15 мм
- Доступные цвета Xperio: серый, коричневый, серо-зеленый
- Светопоглощение – 85%; степень поляризации – 99.9%
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см ³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Regular Add: 0.75 – 3.50

Short / UltraShort Add: 0.75 – 3.00

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65

Доступные покрытия:

Crizal Sun UV



Доступные цвета:



КОРИЧНЕВЫЙ



СЕРЫЙ



СЕРО-ЗЕЛЕНЫЙ

Дополнительные возможности производства:

Precal¹



Призма (по запросу)




1. Обязателен предварительный расчёт, недоступно для Comfort Max Short / UltraShort

Премиальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Liberty 3.0 Ormix Transitions Gen 8



- Мультифокусные фотохромные линзы
- Установочная высота: Regular – 21 мм, Short – 17 мм
- Доступные цвета Transitions Gen 8:
классические – серый, коричневый, серо-зеленый;
модные цвета – сапфир, аметист, янтарь, изумруд
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	1.6
Уд. вес (г/см³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Regular Add: 0.75 – 3.50

Short Add: 0.75 – 3.00

- Ø55/60* Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60* Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60* Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60* Ø60/65

* Ø55/60 доступен только для Transitions Модные цвета


Доступные покрытия:

Crizal Previncia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА



МОДНЫЕ ЦВЕТА



Дополнительные возможности производства:

Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓


1. Обязателен предварительный расчёт, недоступно для Liberty 3.0 Short
2. Уточните возможность выполнения



Премиальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Liberty 3.0 Ormix Blue UV Capture

- Мультифокусные линзы с защитой от вредного сине-фиолетового света в материале
- Установочная высота: Regular – 21 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см ³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	407
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Regular Add: 0.75 – 3.50

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

Дополнительные возможности производства:

Presal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт

2. Уточните возможность выполнения

Премиальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Liberty 3.0 Ormix



- Мультифокусные линзы
- Установочная высота: Regular – 21 мм, Short – 17 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	1.6
Уд. вес (г/см³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100


Доступные покрытия:

Crizal Previncia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

Дополнительные возможности производства:

Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт, недоступно для Liberty 3.0 Short
2. Уточните возможность выполнения



Regular Add: 0.75 – 3.50


Short Add: 0.75 – 3.00

- Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø60/65 Ø65/70
- Ø60/65

Тонировка PhysioTints (см. приложения)

Полная (класс 0, 1, 2, 3)				
Градиент (класс 1, 2, 3)				

Тонировка с зеркальным покрытием Mirrors (см. приложения)






Премиальные мультифокусные линзы KODAK

KODAK 1.6 Easy Auto Transitions Gen 8

- Мультифокусные линзы
- Доступные цвета Transitions Gen 8: серый, коричневый
- Установочная высота: regular – 22 мм; short – 17, 19 мм; ultra-short – 16 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см ³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Regular Add: 0.75 – 3.50
Short/Ultra-Short Add: 0.75 – 3.00

- Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71 Ø70/76 Ø75/81 Ø80/86
- Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71 Ø70/76
- Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71
- Ø55/61 Ø60/66

Доступные покрытия:

Kodak Clean'N'Clear UV	✓
Kodak BluProtect+	✓

Доступные цвета:



Дополнительные возможности производства:

Оптимизация толщины ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Уточните возможность выполнения для SPH+
2. Уточните возможность выполнения


Премиальные мультифокусные линзы KODAK

KODAK 1.6 Easy Auto



- Мультифокусные линзы
- Установочная высота: regular – 22 мм; short – 17, 19 мм; ultra-short – 16 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	1.6
Уд. вес (г/см³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Regular Add: 0.75 – 3.50
Short/Ultra-Short Add: 0.75 – 3.00

- Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71 Ø70/76 Ø75/81
- Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71 Ø70/76
- Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71
- Ø55/61 Ø60/66

Доступные покрытия:	
Kodak Clean'N'Clear UV	✓
Kodak BluProtect+	✓

Дополнительные возможности производства:


Оптимизация толщины ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Уточните возможность выполнения для SPH+
2. Уточните возможность выполнения



Премиальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Comfort Max Airwear Transitions Gen 8

- Мультифокусные фотохромные линзы
- Установочная высота: Regular – 21 мм, Short – 17 мм, UltraShort – 15 мм
- Доступные цвета Transitions Gen 8:
классические – серый, коричневый, серо-зеленый
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте



Regular Add: 0.75 – 3.50

Short / UltraShort Add: 0.75 – 3.00

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65

Рефракционный индекс (n _e)	1.59
Уд. вес (г/см ³)	1.20
Число АББЕ	31
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА



Дополнительные возможности производства:

Prescal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт, недоступно для Comfort Max Short / UltraShort
2. Уточните возможность выполнения

Премиальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Comfort Max Airwear Blue UV Capture



- Мультифокусные линзы с защитой от вредного сине-фиолетового света в материале
- Установочная высота: Regular – 21 мм, Short – 17 мм, UltraShort – 15 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n_e) **1.59**


Уд. вес (г/см³) 1.20

Число АББЕ 31

УФ защита (nm) 403

Отсечение UVA (%) 100

Отсечение UVB (%) 100



Regular Add: 0.75 – 3.50

Short / UltraShort Add: 0.75 – 3.00

■ Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80

■ Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75

■ Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70

■ Ø55/60 Ø60/65

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia ✓

Crizal Easy Pro **NEW** ✓

Дополнительные возможности производства:

Precal¹ ✓

Изменение базовой кривизны² ✓

Призма (по запросу) ✓


1. Обязателен предварительный расчёт, недоступно для Comfort Max Short / UltraShort

2. Уточните возможность выполнения



Премиальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Comfort Max Airwear

- Мультифокусные линзы
- Установочная высота: Regular – 21 мм, Short – 17 мм, UltraShort – 15 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте



Regular Add: 0.75 – 3.50

Short / UltraShort Add: 0.75 – 3.00

■ Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80

■ Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75

■ Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70

■ Ø55/60 Ø60/65

Рефракционный индекс (n _e)	1.59
Уд. вес (г/см ³)	1.20
Число АББЕ	31
УФ защита (nm)	385
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

Дополнительные возможности производства:

Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт, недоступно для Comfort Max Short / UltraShort

2. Уточните возможность выполнения

Тонировка PhysioTints (см. приложения)

Полная (класс 0, 1, 2, 3)	■	■	■	■
---------------------------	---	---	---	---

Тонировка с зеркальным покрытием Mirrors (см. приложения)

■	■	■	■	■	■
(полностью окрашенные линзы – Physiotints класс 3 с зеркальным покрытием Mirrors)					

Премиальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Comfort Max Airwear Xperio



- Мультифокусные поляризационные линзы
- Установочная высота: Regular – 21 мм, Short – 17 мм, UltraShort – 15 мм
- Доступные цвета Xperio: серый, коричневый, серо-зеленый
- Светопоглощение – 85%; степень поляризации – 99.9%
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n_e) 1.59


Уд. вес (г/см³) 1.20

Число АББЕ 31

УФ защита (nm) 400

Отсечение UVA (%) 100

Отсечение UVB (%) 100



Regular Add: 0.75 – 3.50

Short / UltraShort Add: 0.75 – 3.00

■ Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80

■ Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75

■ Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70

■ Ø55/60 Ø60/65

Доступные покрытия:

Crizal Sun UV



Доступные цвета:



КОРИЧНЕВЫЙ



СЕРЫЙ



СЕРО-ЗЕЛЕНый

Дополнительные возможности производства:

Precal¹



Призма (по запросу)




1. Обязателен предварительный расчёт,
недоступно для Comfort Max Short / UltraShort



Премиальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Liberty 3.0 Airwear Transitions Gen 8

- Мультифокусные фотохромные линзы
- Установочная высота: Regular – 21 мм, Short – 17 мм
- Доступные цвета Transitions Gen 8:
классические – серый, коричневый, серо-зеленый
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте



Regular Add: 0.75 – 3.50

Short Add: 0.75 – 3.00

■ Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80

■ Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75

■ Ø60/65 Ø65/70

■ Ø60/65

Рефракционный индекс (n _e)	1.59
Уд. вес (г/см ³)	1.20
Число АББЕ	31
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА



Дополнительные возможности производства:

Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт,

недоступно для Liberty 3.0 Short

2. Уточните возможность выполнения

Премиальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Liberty 3.0 Airwear Blue UV Capture



- Мультифокусные линзы с защитой от вредного сине-фиолетового света в материале
- Установочная высота: Regular – 21 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne) **1.59**


Уд. вес (г/см³) 1.20

Число АББЕ 31

УФ защита (nm) 403

Отсечение UVA (%) 100

Отсечение UVB (%) 100



Add: 0.75 – 3.50

■ Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80

■ Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75

■ Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70

■ Ø55/60 Ø60/65

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

Дополнительные возможности производства:


Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт, недоступно для Comfort Max Short / UltraShort
2. Уточните возможность выполнения



Премиальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Liberty 3.0 Airwear

- Мультифокусные линзы
- Установочная высота: Regular – 21 мм, Short – 17 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте



Regular Add: 0.75 – 3.50

Short Add: 0.75 – 3.00

■ Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80

■ Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75

■ Ø60/65 Ø65/70

■ Ø60/65

Рефракционный индекс (n _e)	1.59
Уд. вес (г/см ³)	1.20
Число АББЕ	31
УФ защита (nm)	385
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

Дополнительные возможности производства:

Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт, недоступно для Liberty 3.0 Short

2. Уточните возможность выполнения

Тонировка PhysioTints (см. приложения)

Полная (класс 0, 1, 2, 3)				
------------------------------	--	---	---	---

Тонировка с зеркальным покрытием Mirrors (см. приложения)


					
(полностью окрашенные линзы – Physiotints класс 3 с зеркальным покрытием Mirrors)					

Премиальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Comfort Max Orma Transitions XTRActive Polarized



- Мультифокусные фотохромные поляризационные линзы
- Установочная высота: Regular – 21 мм, Short – 17 мм
- Доступные цвета Transitions XTRActive Polarized: серый
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	1.5
Уд. вес (г/см³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Regular Add: 0.75 – 3.50
Short Add: 0.75 – 3.00

Blue	Ø60	Ø65	Ø70	Ø75*
Green	Ø60	Ø65	Ø70	
Red	Ø60	Ø65		

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓
Crizal Sun UV	✓

Доступные цвета:



Дополнительные возможности производства:

Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт, недоступно для Comfort Max Short
2. Уточните возможность выполнения


* Полезный диаметр меньше на 3 мм (72 мм)



Премиальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Comfort Max Orma Transitions XTRActive New Generation

- Мультифокусные фотохромные линзы
- Установочная высота: Regular – 21 мм, Short – 17 мм
- Доступные цвета Transitions XTRActive New Generation: серый, коричневый, серо-зеленый
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см ³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Regular Add: 0.75 – 3.50

Short Add: 0.75 – 3.00

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

Доступные цвета:



Дополнительные возможности производства:

Presal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт, недоступно для Comfort Max Short
2. Уточните возможность выполнения

Премиальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Comfort Max Orma Transitions Gen 8



- Мультифокусные фотохромные линзы
- Установочная высота: Regular – 21 мм, Short – 17 мм, UltraShort – 15 мм
- Доступные цвета Transitions Gen 8:
классические – серый, коричневый, серо-зеленый;
модные цвета – сапфир, аметист, янтарь, изумруд
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	1.5
Уд. вес (г/см³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Доступные покрытия:

Crizal Previncia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА



МОДНЫЕ ЦВЕТА



Regular Add: 0.75 – 3.50

Short / UltraShort Add: 0.75 – 3.00

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65

Дополнительные возможности производства:

Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓


1. Обязателен предварительный расчёт, недоступно для Comfort Max Short / UltraShort
2. Уточните возможность выполнения



Премиальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Comfort Max Orma Blue UV Capture

- Мультифокусные линзы с защитой от вредного сине-фиолетового света в материале
- Установочная высота: Regular – 21 мм, Short – 17 мм, UltraShort – 15 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (nе)	1.5
Уд. вес (г/см³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	403
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Regular Add: 0.75 – 3.50

Short / UltraShort Add: 0.75 – 3.00

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

Дополнительные возможности производства:


Presal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт, недоступно для Comfort Max Short / UltraShort
2. Уточните возможность выполнения

Премиальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Comfort Max Orma



- Мультифокусные линзы
- Установочная высота: Regular – 21 мм, Short – 17 мм, UltraShort – 15 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте



Regular Add: 0.75 – 3.50

Short / UltraShort Add: 0.75 – 3.00

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65

Рефракционный индекс (ne)	1.5
Уд. вес (г/см³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	355
Отсечение UVA (%)	93
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:

Crizal Previncia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

Дополнительные возможности производства:

Prescal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт, недоступно для Comfort Max Short / UltraShort
2. Уточните возможность выполнения

Тонировка PhysioTints (см. приложения)

Полная (класс 0, 1, 2, 3)				
Градиент (класс 1, 2, 3)				

Тонировка Beauty Eyes (см. приложения)

Полная			
Градиент			
Доп. цвета			


Тонировка с зеркальным покрытием Mirrors (см. приложения)

(полностью окрашенные линзы – Physiotints класс 3 с зеркальным покрытием Mirrors)				



Премиальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Comfort Max Orma Xperio

- Мультифокусные поляризационные линзы
- Установочная высота: Regular – 21 мм, Short – 17 мм, UltraShort – 15 мм
- Доступные цвета Xperio: серый, коричневый, серо-зеленый
- Светопоглощение – 85%; степень поляризации – 99.9%
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте



Regular Add: 0.75 – 3.50

Short / UltraShort Add: 0.75 – 3.00

■ 055/60 060/65 065/70 070/75

■ 055/60 060/65 065/70

■ 055/60 060/65

Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см ³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:

Crizal Sun UV



Доступные цвета:



КОРИЧНЕВЫЙ



СЕРЫЙ



СЕРО-ЗЕЛЕНЫЙ

Дополнительные возможности производства:

Precal¹



Призма (по запросу)




1. Обязателен предварительный расчёт, недоступно для Comfort Max Short / UltraShort

Премиальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Liberty 3.0 Orma Transitions Gen 8



- Мультифокусные фотохромные линзы
- Установочная высота: Regular – 21 мм, Short – 17 мм
- Доступные цвета Transitions Gen 8:
классические – серый, коричневый, серо-зеленый;
модные цвета – сапфир, аметист, янтарь, изумруд
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте



Regular Add: 0.75 – 3.50

Short Add: 0.75 – 3.00

■ Ø55/60* Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75

■ Ø55/60* Ø60/65 Ø65/70

■ Ø55/60* Ø60/65

Рефракционный индекс (ne)	1.5
Уд. вес (г/см³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100


Доступные покрытия:

Crizal Previncia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА



МОДНЫЕ ЦВЕТА



Дополнительные возможности производства:

Prescal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт,
недоступно для Liberty 3.0 Short

2. Уточните возможность выполнения


* Ø55/60 доступен только для Transitions Модные цвета



Премиальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Liberty 3.0 Orma Blue UV Capture

- Мультифокусные линзы с защитой от вредного сине-фиолетового света в материале
- Установочная высота: Regular – 21 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см ³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	403
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Add: 0.75 – 3.50

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

Дополнительные возможности производства:

Presal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓


1. Обязателен предварительный расчёт

2. Уточните возможность выполнения

Премиальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Liberty 3.0 Orma



- Мультифокусные линзы
- Установочная высота: Regular – 21 мм, Short – 17 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте



Regular Add: 0.75 – 3.50

Short Add: 0.75 – 3.00

- Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø60/65 Ø65/70
- Ø60/65

Рефракционный индекс (ne)	1.5
Уд. вес (г/см³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	355
Отсечение UVA (%)	93
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:

Crizal Previncia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

Дополнительные возможности производства:

Prescal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт, недоступно для Liberty 3.0 Short
2. Уточните возможность выполнения

Тонировка PhysioTints (см. приложения)

Полная (класс 0, 1, 2, 3)				
Градиент (класс 1, 2, 3)				

Тонировка Beauty Eyes (см. приложения)

Полная			
Градиент			
Доп. цвета			

Тонировка с зеркальным покрытием Mirrors (см. приложения)




(полностью окрашенные линзы – Physiotints класс 3 с зеркальным покрытием Mirrors)



Премиальные мультифокусные линзы Essilor Varilux Liberty 3.0 Orma Xperio

- Мультифокусные поляризационные линзы
- Установочная высота: Regular – 21 мм
- Доступные цвета Xperio: серый, коричневый, серо-зеленый
- Светопоглощение – 85%; степень поляризации – 99.9%
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см ³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Add: 0.75 – 3.50

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65

Доступные покрытия:

Crizal Sun UV



Доступные цвета:



КОРИЧНЕВЫЙ



СЕРЫЙ



СЕРО-ЗЕЛЕНЫЙ

Дополнительные возможности производства:

Precal¹



Призма (по запросу)




1. Обязателен предварительный расчёт

Мультифокусные линзы KODAK

KODAK 1.5 Easy Auto Transitions Gen 8



- Мультифокусные линзы
- Доступные цвета Transitions Gen 8: серый, коричневый
- Установочная высота: regular – 22 мм; short – 17, 19 мм; ultra-short – 16 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте



Regular Add: 0.75 – 3.50

Short/Ultra-Short Add: 0.75 – 3.00

- Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71 Ø70/76 Ø75/81 Ø76/82
- Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71 Ø70/76
- Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71
- Ø55/61 Ø60/66

Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см ³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:

Kodak Clean'N'Clear UV	✓
Kodak BluProtect+	✓

Доступные цвета:



Дополнительные возможности производства:

Оптимизация толщины ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Уточните возможность выполнения для SPH+

2. Уточните возможность выполнения




Мультифокусные линзы KODAK

KODAK 1.5 Easy Auto

- Мультифокусные линзы
- Установочная высота: regular – 22 мм; short – 17, 19 мм; ultra-short – 16 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см ³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	355
Отсечение UVA (%)	93
Отсечение UVB (%)	100



Regular Add: 0.75 – 3.50

Short / Ultra-Short Add: 0.75 – 3.00

- Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71 Ø70/76 Ø75/81
- Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71 Ø70/76
- Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71
- Ø55/61 Ø60/66

Доступные покрытия:

Kodak Clean'N'Clear UV	✓
Kodak BluProtect+	✓

Дополнительные возможности производства:

Оптимизация толщины ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Уточните возможность выполнения для SPH+

2. Уточните возможность выполнения

ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ МУЛЬТИФОКУСНЫЕ ЛИНЗЫ



Мультифокусные линзы KODAK

KODAK 1.67 Intro Transitions Gen 8



- Мультифокусные линзы
- Доступные цвета Transitions Gen 8: серый, коричневый
- Установочная высота: regular – 22 мм; short – 17 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne) **1.67**


Уд. вес (г/см³) 1.36

Число АББЕ 32

УФ защита (nm) 400

Отсечение UVA (%) 100

Отсечение UVB (%) 100



Regular Add: 0.75 – 3.50

Short Add: 0.75 – 3.00

■ Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80

■ Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75

■ Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70

■ Ø55/60 Ø60/65

■ Ø55/60

Доступные покрытия:

Kodak Clean'N'Clear UV ✓

Kodak BluProtect+ ✓

Доступные цвета:



СЕРЫЙ



КОРИЧНЕВЫЙ

Дополнительные возможности производства:

Оптимизация толщины ¹ ✓

Изменение базовой кривизны ² ✓

Призма (по запросу) ✓

1. Уточните возможность выполнения для SPH+

2. Уточните возможность выполнения




Мультифокусные линзы KODAK

KODAK 1.67 Intro

- Мультифокусные линзы
- Установочная высота: regular – 22 мм; short – 17 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n _e)	1.67
Уд. вес (г/см ³)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Regular Add: 0.75 – 3.50

Short Add: 0.75 – 3.00

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65

Доступные покрытия:

Kodak Clean'N'Clear UV	✓
Kodak BluProtect+	✓

Дополнительные возможности производства:

Оптимизация толщины ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Уточните возможность выполнения для SPH+

2. Уточните возможность выполнения

Мультифокусные линзы Essilor Essentials Active Stylist Blue UV Stopper



- Мультифокусные линзы
- Установочная высота: Regular – 22 мм, Intermediate – 19 мм, Short – 17 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne) **1.67**


Уд. вес (г/см³) 1.36

Число АББЕ 32

УФ защита (nm) 408

Отсечение UVA (%) 100

Отсечение UVB (%) 100



Regular / Intermediate Add: 0.75 – 3.50

Short Add: 0.75 – 3.00

Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80

Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75

Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70

Ø55/60 Ø60/65

Ø55/60

Доступные покрытия:

Trio






Мультифокусные линзы Essilor

Essentials Everyday Stylist Blue UV Stopper

- Мультифокусные линзы
- Установочная высота: Regular – 22 мм, Short – 17 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n _e)	1.67
Уд. вес (г/см³)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	408
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Regular Add: 0.75 – 3.50

Short Add: 0.75 – 3.00

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65
- Ø55/60


Доступные покрытия:

Trio



- Мультифокусные линзы
- Доступные цвета Transitions Gen 8: серый, коричневый
- Установочная высота: regular – 22 мм; short – 17 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	1.6
Уд. вес (г/см ³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Regular Add: 0.75 – 3.50

Short Add: 0.75 – 3.00

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65

Доступные покрытия:

Kodak Clean N' CleAR UV	✓
Kodak BluProtect+	✓

Доступные цвета:



Дополнительные возможности производства:

Оптимизация толщины ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Уточните возможность выполнения для SPH+

2. Уточните возможность выполнения




Мультифокусные линзы KODAK

KODAK 1.6 Intro

- Мультифокусные линзы
- Установочная высота: regular – 22 мм; short – 17 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см ³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Regular Add: 0.75 – 3.50

Short Add: 0.75 – 3.00

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65

Доступные покрытия:

Kodak Clean'N'Clear UV	✓
Kodak BluProtect+	✓

Дополнительные возможности производства:


Оптимизация толщины ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Уточните возможность выполнения для SPH+

2. Уточните возможность выполнения

- Мультифокусные линзы
- Доступные цвета LightAdapt: серый, коричневый
- Установочная высота: Regular – 22 мм, Intermediate – 19 мм, Short – 17 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	1.6
Уд. вес (г/см³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Regular / Intermediate Add: 0.75 – 3.50

Short Add: 0.75 – 3.00

■ Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80

■ Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75

■ Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70

■ Ø55/60 Ø60/65

Доступные покрытия:

Trio



Доступные цвета:



СЕРЫЙ




КОРИЧНЕВЫЙ



Мультифокусные линзы Essilor

Essentials Active Ormix Blue UV Stopper

- Мультифокусные линзы
- Установочная высота: Regular – 22 мм, Intermediate – 19 мм, Short – 17 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте



Regular / Intermediate Add: 0.75 – 3.50

Short Add: 0.75 – 3.00

Blue Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80

Green Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75

Red Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70

Pink Ø55/60 Ø60/65

Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см ³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	407
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:

Trio




Мультифокусные линзы Essilor Essentials Everyday Ormix LightAdapt



- Мультифокусные линзы
- Доступные цвета LightAdapt: серый, коричневый
- Установочная высота: Regular – 22 мм, Short – 17 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	1.6
Уд. вес (г/см³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Regular Add: 0.75 – 3.50

Short Add: 0.75 – 3.00

■ Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80

■ Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75

■ Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70

■ Ø55/60 Ø60/65

Доступные покрытия:

Trio



Доступные цвета:



СЕРЫЙ




КОРИЧНЕВЫЙ



Мультифокусные линзы Essilor

Essentials Everyday Ormix Blue UV Stopper

- Мультифокусные линзы
- Установочная высота: Regular – 22 мм, Short – 17 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте



Regular Add: 0.75 – 3.50

Short Add: 0.75 – 3.00

Blue Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80

Green Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75

Red Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70

Pink Ø55/60 Ø60/65

Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см ³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	407
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:


Trio



- Мультифокусные линзы
- Установочная высота: 22 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Доступно для заказа до 31.12.2022

Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см ³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Add: 0.75 – 3.50

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65

Доступные покрытия:

Crizal Alize+ UV	✓
Crizal Easy UV	✓

Доступные цвета:






Мультифокусные линзы Essilor X'ion Ormix

- Мультифокусные линзы
- Установочная высота: 22 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см ³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Add: 0.75 – 3.50

- Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø60/65 Ø65/70
- Ø60/65

Доступные покрытия:


Crizal Easy Pro

NEW





- Мультифокусные линзы
- Доступные цвета Transitions Gen 8: серый, коричневый
- Установочная высота: regular – 22 мм; short – 17 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте



Regular Add: 0.75 – 3.50

Short Add: 0.75 – 3.00

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65

Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см ³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:

Kodak Clean'N'Clear UV	✓
Kodak BluProtect+	✓

Доступные цвета:



Дополнительные возможности производства:

Оптимизация толщины ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Уточните возможность выполнения для SPH+
2. Уточните возможность выполнения




Мультифокусные линзы KODAK

KODAK 1.5 Intro

- Мультифокусные линзы
- Установочная высота: regular – 22 мм; short – 17 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	355
Отсечение UVA (%)	93
Отсечение UVB (%)	100



Regular Add: 0.75 – 3.50

Short Add: 0.75 – 3.00

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65

Доступные покрытия:	
Kodak Clean'N'Clear UV	✓
Kodak BluProtect+	✓


Дополнительные возможности производства:	
Оптимизация толщины ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Уточните возможность выполнения для SPH+

2. Уточните возможность выполнения

- Мультифокусные линзы
- Доступные цвета LightAdapt: серый, коричневый
- Установочная высота: Regular – 22 мм, Intermediate – 19 мм, Short – 17 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см ³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Regular / Intermediate Add: 0.75 – 3.50
Short Add: 0.75 – 3.00

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65

Доступные покрытия:

Trio



Доступные цвета:



СЕРЫЙ



КОРИЧНЕВЫЙ




Мультифокусные линзы Essilor

Essentials Active Orma Blue UV Stopper

- Мультифокусные линзы
- Установочная высота: Regular – 22 мм, Intermediate – 19 мм, Short – 17 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	403
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Regular / Intermediate Add: 0.75 – 3.50
Short Add: 0.75 – 3.00

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65


Доступные покрытия:

Trio



- Мультифокусные линзы
- Доступные цвета LightAdapt: серый, коричневый
- Установочная высота: Regular – 22 мм, Short – 17 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см ³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Regular Add: 0.75 – 3.50

Short Add: 0.75 – 3.00

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65

Доступные покрытия:

Trío 

Доступные цвета:



СЕРЫЙ




КОРИЧНЕВЫЙ



Мультифокусные линзы Essilor Essentials Everyday Orma Blue UV Stopper

- Мультифокусные линзы
- Установочная высота: Regular – 22 мм, Short – 17 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	403
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Regular Add: 0.75 – 3.50

Short Add: 0.75 – 3.00

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65

Доступные покрытия:

Trio ☒

- Мультифокусные линзы
- Установочная высота: 22 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Доступно для заказа до 31.12.2022

Рефракционный индекс (n_e) **1.5**


Уд. вес (г/см³) 1.32

Число АББЕ 58

УФ защита (nm) 400

Отсечение UVA (%) 100

Отсечение UVB (%) 100



Add: 0.75 – 3.50

■ Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75

■ Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70

■ Ø55/60 Ø60/65

Доступные покрытия:

Crizal Alize+ UV ✓

Crizal Easy UV ✓

Доступные цвета:



СЕРЫЙ




КОРИЧНЕВЫЙ



Мультифокусные линзы Essilor X'ion Orma

- Мультифокусные линзы
- Установочная высота: 22 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см ³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	355
Отсечение UVA (%)	93
Отсечение UVB (%)	100



Add: 0.75 – 3.50

- Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø60/65 Ø65/70

БИФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ



- Бифокальная линза
- Доступные цвета Transitions Gen 8: коричневый
- Децентрированная линза с ассиметричным расположением сегмента
- Верхняя граница сегмента – изогнутая
- Размер сегмента – 28x18 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:

Crizal Previncia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓
Supra	✓


Доступные цвета:



Дополнительные возможности производства:

Precal ¹	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт




Add: 1.00 – 3.50 шаг 0.25

- Ø55/62 Ø60/67 Ø65/72 Ø70/77
- Ø55/62 Ø60/67 Ø65/72



Бифокальные линзы Essilor СТ 28 Orma

- Бифокальная линза
- Децентрированная линза с асимметричным расположением сегмента
- Верхняя граница сегмента – изогнутая
- Размер сегмента – 28x18 мм
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте



Add: 1.00 – 3.00 шаг 0.25

■ Ø70 Ø76
■ Ø70

Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см ³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	355
Отсечение UVA (%)	93
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓
Supra	✓
Без покрытия*	✓

* Доступно с цилиндрами до 4-х

Дополнительные возможности производства:

Presal ¹	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт

Тонировка PhysioTints (см. приложения)


Полная (класс 0, 1, 2, 3, 4)				
Градиент (класс 1, 2, 3)				

Тонировка Beauty Eyes (см. приложения)

Полная			
Градиент			


- Бифокальная линза
- Децентрированная линза с асимметричным расположением сегмента
- Верхняя граница сегмента – прямая
- Размер сегмента – 28x18 мм

Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см ³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	355
Отсечение UVA (%)	93
Отсечение UVB (%)	100



Add: 1.00 – 3.50 шаг 0.25

Ø70



ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

Премиальные индивидуальные однофокальные линзы

Essilor f-360° StyliS Transitions Gen 8 (RX)	2.2
Essilor f-360° StyliS (RX)	2.3
Essilor f-360° Ormix Transitions Gen 8 (RX)	2.4
Essilor f-360° Ormix (RX)	2.5
Essilor f-360° Orma Transitions Gen 8 (RX)	2.6
Essilor f-360° Orma (RX)	2.7

Современные однофокальные линзы

Essilor Crizal Eyezen StyliS Transitions Gen 8 (RX)	2.10
Essilor Crizal Eyezen StyliS Blue UV Capture (RX)	2.11
Essilor Crizal Eyezen StyliS (RX)	2.12
Essilor Crizal Eyezen Ormix Transitions Gen 8 (RX)	2.13
Essilor Crizal Eyezen Ormix Blue UV Capture (RX)	2.14
Essilor Crizal Eyezen Ormix (RX)	2.15
KODAK 1.6 PowerUp Transitions Gen 8 (RX)	2.16
KODAK 1.6 PowerUp (RX)	2.17
Essilor Crizal Eyezen Airwear Transitions Gen 8 (RX)	2.18
Essilor Crizal Eyezen Airwear Blue UV Capture (RX)	2.19
Essilor Crizal Eyezen Airwear (RX)	2.20
Essilor Eyezen lite 1.56 (Склад + RX)	2.21
Essilor e-Lens Crizal Alize Blue UV (Склад)	2.22
Essilor Crizal Eyezen Orma Transitions Gen 8 (RX)	2.23
Essilor Crizal Eyezen Orma Blue UV Capture (RX)	2.24
Essilor Crizal Eyezen Orma (RX)	2.25
KODAK 1.5 PowerUp Transitions Gen 8 (RX)	2.26
KODAK 1.5 PowerUp (RX)	2.27

Традиционные однофокальные линзы

MEKK AS Organic Maximalite Elixir (Склад)	2.30
Essilor AS StyliS Transitions Gen 8 (RX)	2.31
Essilor AS StyliS Blue UV Capture (Склад + RX)	2.32
Essilor AS StyliS (RX)	2.33
Essilor StyliS Transitions XTRActive Polarized (RX)	2.34
Essilor StyliS Transitions XTRActive New Generation (RX)	2.35
Essilor StyliS Transitions Gen 8 (RX)	2.36
Essilor StyliS Blue UV Capture (RX)	2.37
Essilor StyliS (Склад + RX)	2.38
AS KODAK 1.67 Transitions Gen 8 (RX)	2.39
AS KODAK 1.67 (RX)	2.40
AS KODAK 1.67 UV400 Clean'N'Clear (Склад)	2.41
KODAK 1.67 Transitions Gen 8 (RX)	2.42
KODAK 1.67 (RX)	2.43

MEKK AS 1.67 Transitions Gen 8 Elixir Extra (Склад)	2.44
MEKK AS Optima Lite Elixir (Склад)	2.45
Intra Mekk ASP FSV 1.67 HMC UV EMI (Склад)	2.46
Essilor AS Ormix Transitions Gen 8 (RX)	2.47
Essilor AS Ormix Blue UV Capture (Склад + RX)	2.48
Essilor AS Ormix (RX)	2.49
Essilor Ormix Transitions XTRActive Polarized (RX)	2.50
Essilor Ormix Transitions XTRActive New Generation (RX)	2.51
Essilor Ormix Transitions Gen 8 (Склад + RX)	2.52
Essilor Ormix Blue UV Capture (RX)	2.53
Essilor Ormix (RX)	2.54
Essilor Ormix Crizal Prevencia, Crizal Easy Pro / Sharp Trio (Склад)	2.55
Essilor Ormix Xperio (RX)	2.56
AS KODAK 1.6 Transitions Gen 8 (RX)	2.57
AS KODAK 1.6 (RX)	2.58
AS KODAK 1.6 UV400 CleAR, Clean'N'CleAR AS KODAK 1.6 BluProtect (Склад)	2.59
KODAK 1.6 Transitions Gen 8 (RX)	2.60
KODAK 1.6 (RX)	2.61
KODAK 1.6 UV400 CleAR, Clean'N'CleAR (Склад)	2.62
AS 1.6 Elements Day & Night Protection SHMC BCut (Склад)	2.63
AS 1.6 Elements Blue Protection SHMC BCut (Склад)	2.64
MEKK AS Supra Lite Elixir (Склад)	2.65
MEKK 1.6 Transitions Gen 8 Elixir Extra (Склад)	2.66
MEKK Supra Elixir (Склад)	2.67
Intra Mekk FSV 1.6 HMC UV EMI (Склад)	2.68
Essilor AS Airwear Transitions Gen 8 (RX)	2.69
Essilor AS Airwear Blue UV Capture (Склад + RX)	2.70
Essilor AS Airwear (RX)	2.71
Essilor Airwear Transitions Gen 8 (RX)	2.72
Essilor Airwear Blue UV Capture (RX)	2.73
Essilor Airwear (Склад + RX)	2.74
Essilor Airwear Xperio (RX)	2.75
MEKK Polycarbonate Gentex SHMC (Склад)	2.76
Intra Mekk FSV 1.59 Poly HMC (Склад)	2.77
Essilor AS FSV 1.56 Transitions Classic Crizal Easy Pro (Склад)	2.78
Essilor AS FSV 1.56 Blue UV Capture Crizal Easy Pro (Склад)	2.79
Essilor FSV 1.56 Trio, Crizal Easy Pro (Склад)	2.80
KODAK 1.56 EvoSun CleAR (Склад)	2.81
KODAK 1.56 CleAR (Склад)	2.82
AS 1.56 Elements Indoor & Outdoor Protection SunActives vPLUS SHMC BCut (Склад)	2.83
AS 1.56 Elements Day & Night Protection SHMC BCut (Склад)	2.84
SPH 1.56 Elements Day & Night Protection SHMC BCut (Склад)	2.85

AS 1.56 Elements Blue Protection SHMC BCut (Склад)	2.86
SPH 1.56 Elements Blue Protection SHMC BCut (Склад)	2.87
MEKK Organic Middle SHMC (Склад)	2.88
Intra Mekk FSV 1.56 Sunactives G2 Photochromic HMC (Склад)	2.89
Intra Mekk FSV 1.56 HMC (Склад)	2.90
Essilor AS Hyperal Orma (RX)	2.91
Essilor Orma Transitions XTRActive Polarized (RX)	2.92
Essilor Orma Transitions XTRActive New Generation (Склад + RX)	2.93
Essilor Orma Transitions Gen 8 (RX)	2.94
Essilor Orma Transitions Gen 8 Supra (Склад)	2.95
Essilor Orma Blue UV Capture (Склад + RX)	2.96
Essilor Orma / Orma 80 mm (RX)	2.97
Essilor Orma PhysioTint Supra (Склад)	2.98
Essilor Orma Crizal Easy Pro, Crizal Prevencia (Склад)	2.99
Essilor Orma Trio, Supra, Без покрытия (Склад)	2.100
Essilor Orma Xperio (RX)	2.101
KODAK 1.5 Transitions Gen 8 (RX)	2.102
KODAK 1.5 / AS KODAK 1.5 (RX)	2.103
KODAK 1.5 Clean'N'CleAR, CleAR, Без покрытия (Склад)	2.104
MEKK 1.5 Transitions Gen 8 Elixir Extra (Склад)	2.105
MEKK Photofast Premium SHMC (Склад)	2.106
MEKK Organic CR-39 Elixir, SHMC (Склад)	2.107
MEKK Organic CR-39 Без покрытия (Склад)	2.108
Intra Mekk FSV 1.5 HMC, Без покрытия (Склад)	2.109

ПРЕМИАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ



Премиальные индивидуальные однофокальные линзы Essilor Essilor f-360° Stylist Transitions Gen 8



- Индивидуальные однофокальные фотохромные линзы
- Доступные цвета Transitions Gen 8: классические – серый, коричневый, серо-зеленый
- Центрирование линз производят по правилам асферических линз
- Определение необходимого диаметра линзы по разметочной карте
- Для заказа линзы используется специальный бланк (см. приложения)
- Линзы заказываются попарно (заказ одной линзы невозможен!)

Рефракционный индекс (ne) 1.67

Уд. вес (г/см³) 1.36

Число АББЕ 32

УФ защита (nm) 400

Отсечение UVA (%) 100

Отсечение UVB (%) 100

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia ✓

Crizal Easy Pro NEW ✓

КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА



СЕРЫЙ



КОРИЧНЕВЫЙ



СЕРО-ЗЕЛЕНЫЙ



Дополнительные возможности производства:

Precal¹ ✓

Изменение базовой кривизны¹ ✓

Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу) ✓

1. Обязателен предварительный расчёт



Blue: Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80

Green: Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75

Red: Ø55 Ø60 Ø65 Ø70


Pink: Ø55 Ø60 Ø65



Премиальные индивидуальные однофокальные линзы Essilor

Essilor f-360° Stylin

- Индивидуальные однофокальные линзы
- Центрирование линз производят по правилам асферических линз
- Определение необходимого диаметра линзы по разметочной карте
- Для заказа линзы используется специальный бланк (см. приложения)
- Линзы заказываются попарно (заказ одной линзы невозможен!)



Рефракционный индекс (ne)	1.67
Уд. вес (г/см³)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

Дополнительные возможности производства:

Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт

Тонировка PhysioTints (см. приложения)

Полная (класс 0, 1, 2, 3)				
Градиент (класс 1, 2, 3)				

Тонировка Beauty Eyes (см. приложения)

Доп. цвета			
------------	--	--	--

Тонировка с зеркальным покрытием Mirrors (см. приложения)

(полностью окрашенные линзы – Physiotints класс 3 с зеркальным покрытием Mirrors)				

- Индивидуальные однофокальные фотохромные линзы
- Доступные цвета Transitions Gen 8: классические – серый, коричневый, серо-зеленый
- Центрирование линз производят по правилам асферических линз
- Определение необходимого диаметра линзы по разметочной карте
- Для заказа линзы используется специальный бланк (см. приложения)
- Линзы заказываются попарно (заказ одной линзы невозможен!)

Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓


КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА



Дополнительные возможности производства:

Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт






Премиальные индивидуальные однофокальные линзы Essilor

Essilor f-360° Ormix

- Индивидуальные однофокальные линзы
- Центрирование линз производят по правилам асферических линз
- Определение необходимого диаметра линзы по разметочной карте
- Для заказа линзы используется специальный бланк (см. приложения)
- Линзы заказываются попарно (заказ одной линзы невозможен!)



Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см ³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

Дополнительные возможности производства:

Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

¹. Обязателен предварительный расчёт

Тонировка PhysioTints	(см. приложения)
Полная (класс 0, 1, 2, 3)	   
Градиент (класс 1, 2, 3)	   

Тонировка с зеркальным покрытием Mirrors (см. приложения)

    
(полностью окрашенные линзы – Physiotints класс 3 с зеркальным покрытием Mirrors)

- Индивидуальные однофокальные фотохромные линзы
- Доступные цвета Transitions Gen 8: классические – серый, коричневый, серо-зеленый
- Центрирование линз производят по правилам асферических линз
- Определение необходимого диаметра линзы по разметочной карте
- Для заказа линзы используется специальный бланк (см. приложения)
- Линзы заказываются попарно (заказ одной линзы невозможен!)

Рефракционный индекс (ne)	1.5
Уд. вес (г/см³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓


КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА



Дополнительные возможности производства:

Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт






Премиальные индивидуальные однофокальные линзы Essilor

Essilor f-360° Orma

- Индивидуальные однофокальные линзы
- Центрирование линз производят по правилам асферических линз
- Определение необходимого диаметра линзы по разметочной карте
- Для заказа линзы используется специальный бланк (см. приложения)
- Линзы заказываются попарно (заказ одной линзы невозможен!)



Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см ³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	355
Отсечение UVA (%)	93
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

Дополнительные возможности производства:

Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт

Тонировка PhysioTints (см. приложения)

Полная (класс 0, 1, 2, 3)	
Градиент (класс 1, 2, 3)	

Тонировка Beauty Eyes (см. приложения)

Полная	
Градиент	
Доп. цвета	


Тонировка с зеркальным покрытием Mirrors (см. приложения)

(полностью окрашенные линзы – Physiotints класс 3 с зеркальным покрытием Mirrors)

СОВРЕМЕННЫЕ ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ



- Однофокальные фотохромные линзы с поддержкой аккомодации
- Три варианта оптимизации дизайна обеспечивают поддержку аккомодации соответственно возрасту: 0.4 D (16–34 лет), 0.6 D (35–44 лет), 0.85 D (45–50 лет)
- Доступные цвета Transitions Gen 8:
классические – серый, коричневый, серо-зеленый;
модные цвета – сапфир, аметист, янтарь, изумруд
- Линзы центрируются по центру зрачка, установочная высота не менее 15 мм
- Определение необходимого диаметра линзы по разметочной карте



- Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80
- Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
- Ø60 Ø65 Ø70
- Ø60 Ø65
- Ø60

Рефракционный индекс (ne) 1.67

Уд. вес (г/см³)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100


Доступные покрытия:

Crizal Prevencia 

КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА



МОДНЫЕ ЦВЕТА



Дополнительные возможности производства:


Precal ¹	
Изменение базовой кривизны ¹	
Призма (по запросу)	

1. Обязателен предварительный расчёт



Современные однофокальные линзы Essilor Crizal Eyezen Stylist Blue UV Capture

- Однофокальные линзы с поддержкой аккомодации и защитой от вредного сине-фиолетового света в материале
- Три варианта оптимизации дизайна обеспечивают поддержку аккомодации соответственно возрасту: 0.4 D (16–34 лет), 0.6 D (35–44 лет), 0.85 D (45–50 лет)
- Линзы центрируются по центру зрачка, установочная высота не менее 15 мм
- Определение необходимого диаметра линзы по разметочной карте



Рефракционный индекс (n _e)	1.67
Уд. вес (г/см³)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	408
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
------------------	---

Дополнительные возможности производства:

Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Призма (по запросу)	✓

¹. Обязателен предварительный расчёт

- Однофокальные линзы с поддержкой аккомодации
- Три варианта оптимизации дизайна обеспечивают поддержку аккомодации соответственно возрасту: 0.4 D (16–34 лет), 0.6 D (35–44 лет), 0.85 D (45–50 лет)
- Линзы центрируются по центру зрачка, установочная высота не менее 15 мм
- Определение необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n_e) 1.67



Уд. вес (г/см³) 1.36

Число АББЕ 32

УФ защита (nm) 400

Отсечение UVA (%) 100

Отсечение UVB (%) 100



- Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80
- Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
- Ø60 Ø65 Ø70
- Ø60 Ø65
- Ø60

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia ✓

Дополнительные возможности производства:

Precal¹ ✓

Изменение базовой кривизны¹ ✓


Призма (по запросу) ✓

1. Обязателен предварительный расчёт



Современные однофокальные линзы Essilor Crizal Eyezen Ormix Transitions Gen 8

- Однофокальные фотохромные линзы с поддержкой аккомодации
- Три варианта оптимизации дизайна обеспечивают поддержку аккомодации соответственно возрасту: 0.4 D (16–34 лет), 0.6 D (35–44 лет), 0.85 D (45–50 лет)
- Доступные цвета Transitions Gen 8:
классические – серый, коричневый, серо-зеленый;
модные цвета – сапфир, аметист, янтарь, изумруд
- Линзы центрируются по центру зрачка, установочная высота не менее 15 мм
- Определение необходимого диаметра линзы по разметочной карте



Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см ³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100


Доступные покрытия:

Crizal Prevencia ✓

КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА



МОДНЫЕ ЦВЕТА



Дополнительные возможности производства:

Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Призма (по запросу)	✓


¹. Обязателен предварительный расчёт

Современные однофокальные линзы Essilor Crizal Eyezen Ormix Blue UV Capture



- Однофокальные линзы с поддержкой аккомодации и защитой от вредного сине-фиолетового света в материале
- Три варианта оптимизации дизайна обеспечивают поддержку аккомодации соответственно возрасту: 0.4 D (16–34 лет), 0.6 D (35–44 лет), 0.85 D (45–50 лет)
- Линзы центрируются по центру зрачка, установочная высота не менее 15 мм
- Определение необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	407
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Доступные покрытия:

Crizal Prevencia



Дополнительные возможности производства:


Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Призма (по запросу)	✓

¹. Обязателен предварительный расчёт



Современные однофокальные линзы Essilor Crizal Eyezen Ormix

- Однофокальные линзы с поддержкой аккомодации
- Три варианта оптимизации дизайна обеспечивают поддержку аккомодации соответственно возрасту: 0.4 D (16–34 лет), 0.6 D (35–44 лет), 0.85 D (45–50 лет)
- Линзы центрируются по центру зрачка, установочная высота не менее 15 мм
- Определение необходимого диаметра линзы по разметочной карте



Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см ³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
------------------	---


Дополнительные возможности производства:

Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Призма (по запросу)	✓

¹. Обязателен предварительный расчёт



- Однофокальные фотохромные линзы с поддержкой аккомодации
- Три варианта оптимизации дизайна обеспечивают поддержку аккомодации в соответствии с возрастом: +0.4 D – 16-34 лет, +0.66 D – 35-44 лет, +1.0 D – 45-50 лет
- Доступные цвета Transitions Gen 8: серый, коричневый
- Определение необходимого диаметра линзы по разметочной карте



- Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71 Ø70/76 Ø75/81 Ø80/86
- Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71 Ø70/76 Ø75/81
- Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71 Ø70/76
- Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71
- Ø55/61 Ø60/66

Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см ³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:	
Kodak Clean'N'Clear UV	✓
Kodak BluProtect+	✓

Доступные цвета:	
 СЕРЫЙ	 КОРИЧНЕВЫЙ

Дополнительные возможности производства:	
Оптимизация толщины ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Уточните возможность выполнения для SPH+
2. Уточните возможность выполнения




Современные однофокальные линзы KODAK

KODAK 1.6 PowerUp

- Однофокальные линзы с поддержкой аккомодации
- Три варианта оптимизации дизайна обеспечивают поддержку аккомодации в соответствии с возрастом: +0.4 D – 16-34 лет, +0.66 D – 35-44 лет, +1.0 D – 45-50 лет
- Определение необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см ³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



- Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71 Ø70/76 Ø75/81
- Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71 Ø70/76
- Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71
- Ø55/61 Ø60/66

Доступные покрытия:

Kodak Clean'N'Clear UV	✓
Kodak BluProtect+	✓

Дополнительные возможности производства:


Оптимизация толщины ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Уточните возможность выполнения для SPH+
2. Уточните возможность выполнения



- Однофокальные фотохромные линзы с поддержкой аккомодации
- Три варианта оптимизации дизайна обеспечивают поддержку аккомодации соответственно возрасту: 0.4 D (16–34 лет), 0.6 D (35–44 лет), 0.85 D (45–50 лет)
- Доступные цвета Transitions Gen 8: классические – серый, коричневый, серо-зеленый
- Линзы центрируются по центру зрачка, установочная высота не менее 15 мм
- Определение необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n _e)	1.59
Уд. вес (г/см³)	1.20
Число АББЕ	31
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Доступные покрытия:

Crizal Prevencia



КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА



СЕРЫЙ



КОРИЧНЕВЫЙ



СЕРО-ЗЕЛЕНЫЙ

Дополнительные возможности производства:


Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт



Современные однофокальные линзы Essilor Crizal Eyezen Airwear Blue UV Capture

- Однофокальные линзы с поддержкой аккомодации и защитой от вредного сине-фиолетового света в материале
- Три варианта оптимизации дизайна обеспечивают поддержку аккомодации соответственно возрасту: 0.4 D (16–34 лет), 0.6 D (35–44 лет), 0.85 D (45–50 лет)
- Линзы центрируются по центру зрачка, установочная высота не менее 15 мм
- Определение необходимого диаметра линзы по разметочной карте



Рефракционный индекс (n _e)	1.59
Уд. вес (г/см³)	1.20
Число АББЕ	31
УФ защита (nm)	403
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia



Дополнительные возможности производства:

Precal¹



Изменение базовой кривизны¹



Призма (по запросу)




1. Обязателен предварительный расчёт



- Однофокальные линзы с поддержкой аккомодации
- Три варианта оптимизации дизайна обеспечивают поддержку аккомодации соответственно возрасту: 0.4 D (16–34 лет), 0.6 D (35–44 лет), 0.85 D (45–50 лет)
- Линзы центрируются по центру зрачка, установочная высота не менее 15 мм
- Определение необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n _e)	1.59
Уд. вес (г/см³)	1.20
Число АББЕ	31
УФ защита (nm)	385
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
------------------	---

Дополнительные возможности производства:

Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт



Современные однофокальные линзы Essilor Eyezen lite 1.56

- Однофокальные линзы с поддержкой аккомодации
- Рекомендованы для пользователей в возрасте от 16 до 50 лет (непресбиопы)
- Имеет увеличение оптической силы на 0.4 D в нижней части линзы для поддержки естественной фокусировки
- Линзы центрируются по центру зрачка, установочная высота не менее 15 мм
- Определение необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n _e)	1.56
Уд. вес (г/см³)	1.23
Число АББЕ	37
УФ защита (nm)	407
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Crizal Easy UV *



- Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80
- Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
- Ø60 Ø65 Ø70
- Ø60 Ø65
- Ø60

* Распродаваемый ассортимент.
Необходимо уточнять наличие линз на складе.

Доступные покрытия:

Crizal Easy Pro **NEW** ✓

Дополнительные возможности производства:

- Precal¹ ✓
- Изменение базовой кривизны¹ ✓
- Призма (по запросу) ✓


¹. Обязателен предварительный расчёт



- Однофокальные линзы с поддержкой аккомодации и специальным покрытием Crizal Alize Blue UV для защиты от синего света
- Рекомендованы для пользователей в возрасте от 16 до 50 лет (непресбиопы)
- Имеет увеличение оптической силы на 0.6 D в нижней части линзы для снятия напряжения при длительных зрительных нагрузках вблизи
- Для установки линз в оправу требуется разметка положения зрачка
- Установочная высота не менее 15 мм

Рефракционный индекс (n _e)	1.56
Уд. вес (г/см ³)	1.23
Число АББЕ	37
УФ защита (nm)	375
Отсечение UVA (%)	99
Отсечение UVB (%)	100


Crizal Alize Blue UV





Современные однофокальные линзы Essilor Crizal Eyezen Orma Transitions Gen 8

- Однофокальные фотохромные линзы с поддержкой аккомодации
- Три варианта оптимизации дизайна обеспечивают поддержку аккомодации соответственно возрасту: 0.4 D (16–34 лет), 0.6 D (35–44 лет), 0.85 D (45–50 лет)
- Доступные цвета Transitions Gen 8:
классические – серый, коричневый, серо-зеленый;
модные цвета – сапфир, аметист, янтарь, изумруд
- Линзы центрируются по центру зрачка, установочная высота не менее 15 мм
- Определение необходимого диаметра линзы по разметочной карте



Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100


Доступные покрытия:

Crizal Prevencia ✓

КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА



МОДНЫЕ ЦВЕТА



Дополнительные возможности производства:


Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт



- Однофокальные линзы с поддержкой аккомодации и защитой от вредного сине-фиолетового света в материале
- Три варианта оптимизации дизайна обеспечивают поддержку аккомодации соответственно возрасту: 0.4 D (16–34 лет), 0.6 D (35–44 лет), 0.85 D (45–50 лет)
- Линзы центрируются по центру зрачка, установочная высота не менее 15 мм
- Определение необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см ³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	403
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
------------------	---

Дополнительные возможности производства:


Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт



Современные однофокальные линзы Essilor Crizal Eyezen Orma

- Однофокальные линзы с поддержкой аккомодации
- Три варианта оптимизации дизайна обеспечивают поддержку аккомодации соответственно возрасту: 0.4 D (16–34 лет), 0.6 D (35–44 лет), 0.85 D (45–50 лет)
- Линзы центрируются по центру зрачка, установочная высота не менее 15 мм
- Определение необходимого диаметра линзы по разметочной карте



Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см ³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	355
Отсечение UVA (%)	93
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
------------------	---

Дополнительные возможности производства:


Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Призма (по запросу)	✓

¹. Обязателен предварительный расчёт



- Однофокальные фотохромные линзы с поддержкой аккомодации
- Три варианта оптимизации дизайна обеспечивают поддержку аккомодации в соответствии с возрастом: +0.4 D – 16-34 лет, +0.66 D – 35-44 лет, +1.0 D – 45-50 лет
- Доступные цвета Transitions Gen 8: серый, коричневый
- Определение необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



- Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71 Ø70/76 Ø75/81 Ø76/82
- Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71 Ø70/76
- Ø55/61 Ø60/66 Ø65/71
- Ø55/61 Ø60/66

Доступные покрытия:	
Kodak Clean'N'Clear UV	✓
Kodak BluProtect+	✓

Доступные цвета:	
СЕРЫЙ	КОРИЧНЕВЫЙ

Дополнительные возможности производства:	
Оптимизация толщины ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Уточните возможность выполнения для SPH+
2. Уточните возможность выполнения




Современные однофокальные линзы KODAK

KODAK 1.5 PowerUp

- Однофокальные линзы с поддержкой аккомодации
- Три варианта оптимизации дизайна обеспечивают поддержку аккомодации в соответствии с возрастом: +0.4 D – 16-34 лет, +0.66 D – 35-44 лет, +1.0 D – 45-50 лет
- Определение необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см ³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	355
Отсечение UVA (%)	93
Отсечение UVB (%)	100



Доступные покрытия:

Kodak Clean'N'Clear UV	✓
Kodak BluProtect+	✓

Дополнительные возможности производства:

Оптимизация толщины ¹	✓
Изменение базовой кривизны ²	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Уточните возможность выполнения для SPH+
2. Уточните возможность выполнения

ТРАДИЦИОННЫЕ ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ





Однофокальные линзы MEKK

1.74 AS Organic Maximalite ELIXIR




- Однофокальные асферические линзы
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка
- Доступные покрытия: Elixir

Рефракционный индекс (n _e)	1.74
Уд. вес (г/см³)	1.46
Число АББЕ	33
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100





- Однофокальные асферические фотохромные линзы
- Доступные цвета Transitions Gen 8: классические – серый, коричневый; модные цвета – сапфир, аметист, янтарь, изумруд
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка



Рефракционный индекс (n _e)	1.67
Уд. вес (г/см ³)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Crizal Prevensia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

 СЕРЫЙ



Preca1	✓
Изменение базовой кривизны1	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓



Однофокальные линзы Essilor

AS Stylist Blue UV Capture

- Однофокальные асферические линзы с защитой от вредного сине-фиолетового света в материале
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка



Рефракционный индекс (n _e)	1.67
Уд. вес (г/см³)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	408
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:	
Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓


Дополнительные возможности производства:	
Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт



Однофокальные линзы Essilor AS Stylist

- Однофокальные асферические линзы
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка



Рефракционный индекс (n _e)	1.67
Уд. вес (г/см ³)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

Дополнительные возможности производства:

Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт

Тонировка PhysioTints (см. приложения)

Полная (класс 0, 1, 2, 3, 4)				
Градиент (класс 1, 2, 3)				

Тонировка Beauty Eyes (см. приложения)

Доп. цвета			
------------	--	--	--

Тонировка с зеркальным покрытием Mirrors (см. приложения)

(полностью окрашенные линзы – Physiotints класс 3 с зеркальным покрытием Mirrors)				

- Однофокальные сферические фотохромные поляризационные линзы
- Доступные цвета Transitions XTRActive Polarized: серый

Рефракционный индекс (ne) 1.67

Уд. вес (г/см³)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓
Crizal Sun UV	✓

Доступные цвета:




СЕРЫЙ

Дополнительные возможности производства:

Пресал¹	✓
Изменение базовой кривизны¹	✓
Децентрация	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт




- Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80*
- Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
- Ø55 Ø60 Ø65 Ø70
- Ø55 Ø60 Ø65

* Полезный диаметр меньше на 3 мм (77 мм)



Однофокальные линзы Essilor Stylis Transitions XTRActive New Generation

- Однофокальные сферические фотохромные линзы
- Доступные цвета Transitions XTRActive New Generation: серый, коричневый, серо-зеленый



Рефракционный индекс (n _e)	1.67
Уд. вес (г/см³)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

Доступные цвета:



Доступные зеркальные покрытия Mirrors (см. приложения)



Дополнительные возможности производства:

Presal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Децентрация	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

¹. Обязателен предварительный расчёт



- Однофокальные сферические фотохромные линзы
- Доступные цвета Transitions Gen 8:
классические – серый, коричневый;
модные цвета – сапфир, аметист, янтарь, изумруд

Рефракционный индекс (n_e) 1.67

Уд. вес (г/см³) 1.36

Число АББЕ 32

УФ защита (nm) 400

Отсечение UVA (%) 100

Отсечение UVB (%) 100

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА



СЕРЫЙ



КОРИЧНЕВЫЙ

МОДНЫЕ ЦВЕТА



САПФИР



АМЕТИСТ



ЯНТАРЬ




ИЗУМРУД

Дополнительные возможности производства:

Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Децентрация	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт






Однофокальные линзы Essilor Stylis Blue UV Capture

- Однофокальные сферические линзы с защитой от вредного сине-фиолетового света в материале

Рефракционный индекс (n _e)	1.67
Уд. вес (г/см ³)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	408
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Доступные покрытия:



Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

Дополнительные возможности производства:

Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Децентрация	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

¹. Обязателен предварительный расчёт

- Однофокальные сферические линзы



Рефракционный индекс (ne)	1.67
Уд. вес (г/см³)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:	
Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

Дополнительные возможности производства:	
Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Децентрация	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчет

Тонировка PhysioTints	(см. приложения)
Полная (класс 0, 1, 2, 3, 4)	
Градиент (класс 1, 2, 3)	


Тонировка Beauty Eyes	(см. приложения)
Доп. цвета	

Тонировка с зеркальным покрытием Mirrors	(см. приложения)
	
(полностью окрашенные линзы – Physiotints класс 3 с зеркальным покрытием Mirrors)	



Однофокальные линзы KODAK AS KODAK 1.67 Transitions Gen 8

- Однофокальные асферические фотохромные линзы
- Доступные цвета Transitions Gen 8: серый, коричневый
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка



Рефракционный индекс (n _e)	1.67
Уд. вес (г/см ³)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:

Kodak Clean'N'Clear UV



Доступные цвета:



СЕРЫЙ



КОРИЧНЕВЫЙ

Дополнительные возможности производства:


Уменьшение диаметра ¹	✓
Оптимизация толщины ²	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Уточните возможность выполнения

2. Уточните возможность выполнения для SPH+



- Однофокальные асферические линзы
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка



Рефракционный индекс (n_e) 1.67

Уд. вес (г/см ³)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:

Kodak Clean'N'Clear UV	✓
Kodak BluProtect+	✓

Дополнительные возможности производства:

Уменьшение диаметра ¹	✓
Оптимизация толщины ²	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Уточните возможность выполнения

2. Уточните возможность выполнения для SPH+




Однофокальные линзы KODAK AS KODAK 1.67 UV400 Clean'N'Clear

- Однофокальные асферические линзы
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка
- Доступные покрытия: Clean'N'Clear


Рефракционный индекс (n _e)	1.67
Уд. вес (г/см³)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Clean'N'Clear





- Однофокальные сферические фотохромные линзы
- Доступные цвета Transitions Gen 8: серый, коричневый



Рефракционный индекс (n _e)	1.67
Уд. вес (г/см³)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:	
Kodak Clean'N'Clear UV	✓

Доступные цвета:	
 	
СЕРЫЙ	КОРИЧНЕВЫЙ

Дополнительные возможности производства:	
Уменьшение диаметра ¹	✓
Оптимизация толщины ²	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Децентрация	✓
Призма (по запросу)	✓


1. Уточните возможность выполнения
2. Уточните возможность выполнения для SPH+



Однофокальные линзы KODAK KODAK 1.67

- Однофокальные сферические линзы

Рефракционный индекс (n _e)	1.67
Уд. вес (г/см ³)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Доступные покрытия:

Kodak Clean'N'CleAR UV	✓
Kodak BluProtect+	✓

Дополнительные возможности производства:

Уменьшение диаметра ¹	✓
Оптимизация толщины ²	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Децентрация	✓
Призма (по запросу)	✓


1. Уточните возможность выполнения

2. Уточните возможность выполнения для SPH+



- Однофокальные асферические фотохромные линзы
- Доступные цвета Transitions Gen 8: серый, коричневый
- Доступные покрытия: Elixir Extra
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка

Рефракционный индекс (n _e)	1.67
Уд. вес (г/см³)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100







Однофокальные линзы MEKK 1.67 AS Optima Lite Elixir

- Однофокальные асферические линзы
- Доступные покрытия: Elixir
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка


Рефракционный индекс (n _e)	1.67
Уд. вес (г/см ³)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100





- Однофокальные асферические линзы
- Доступные покрытия: HMC UV EMI
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка


Рефракционный индекс (n _e)	1.67
Уд. вес (г/см³)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100





Однофокальные линзы Essilor AS Ormix Transitions Gen 8

- Однофокальные асферические фотохромные линзы
- Доступные цвета Transitions Gen 8: серый, коричневый
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка



Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см ³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА





Дополнительные возможности производства:

Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт

Однофокальные линзы Essilor AS Ormix Blue UV Capture

- Однофокальные асферические линзы с защитой от вредного сине-фиолетового света в материале
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка



Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	407
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:	
Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓


Дополнительные возможности производства:	
Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт



Однофокальные линзы Essilor AS Ormix

- Однофокальные асферические линзы
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка



Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см ³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

Дополнительные возможности производства:

Presal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт

Тонировка PhysioTints (см. приложения)

Полная (класс 0, 1, 2, 3, 4)				
Градиент (класс 1, 2, 3)				

Тонировка с зеркальным покрытием Mirrors (см. приложения)

(полностью окрашенные линзы – Physiotints класс 3 с зеркальным покрытием Mirrors)				

Однофокальные линзы Essilor Ormix Transitions XTRActive Polarized



- Однофокальные сферические фотохромные поляризационные линзы
- Доступные цвета Transitions XTRActive Polarized: серый

Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см ³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓
Crizal Sun UV	✓



Доступные цвета:



Дополнительные возможности производства:

Presal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Децентрация	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт



- Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80**
- Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75*
- Ø55 Ø60 Ø65 Ø70
- Ø55 Ø60 Ø65
- Ø55 Ø60


* При оптической силе свыше +6.00 дптр и суммарном значении Sph+Cyl свыше +6.00 дптр, полезный диаметр меньше на 3 мм (72 мм)

** Полезный диаметр меньше на 3 мм (77 мм)



Однофокальные линзы Essilor Ormix Transitions XTRActive New Generation

- Однофокальные сферические фотохромные линзы
- Доступные цвета Transitions XTRActive New Generation: серый, коричневый, серо-зеленый



Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см ³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

Доступные цвета:



Доступные зеркальные покрытия Mirrors (см. приложения)





Дополнительные возможности производства:

Presal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Децентрация	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт


Однофокальные линзы Essilor Ormix Transitions Gen 8

- Однофокальные сферические фотохромные линзы
- Доступные цвета Transitions Gen 8:
классические – серый, коричневый, серо-зеленый;
модные цвета – сапфир, аметист, янтарь, изумруд



Рефракционный индекс (ne)	1.6
Уд. вес (г/см³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:	
Crizal Previncia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓




Дополнительные возможности производства:	
Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Децентрация	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт



Однофокальные линзы Essilor Ormix Blue UV Capture

- Однофокальные сферические линзы с защитой от вредного сине-фиолетового света в материале



Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см ³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	407
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓


Дополнительные возможности производства:

Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Децентрация	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

¹. Обязателен предварительный расчёт



• Однофокальные сферические линзы



- Blue: 060 065 070 075 080
- Green: 060 065 070 075
- Red: 060 065 070
- Pink: 060 065
- Dark Blue: 060

Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см ³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:

Crizal Previncia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

Дополнительные возможности производства:


Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Децентрация	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт

Тонировка PhysioTints (см. приложения)

Полная (класс 0, 1, 2, 3, 4)				
Градиент (класс 1, 2, 3)				

Тонировка с зеркальным покрытием Mirrors (см. приложения)




(полностью окрашенные линзы – Physiotints
класс 3 с зеркальным покрытием Mirrors)




- Однофокальные сферические линзы
- Доступные покрытия: Crizal Prevencia, Crizal Easy Pro, Trio

Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см ³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100


Ormix
Crizal Prevencia



Ormix
Crizal Easy Pro




Sharp
Trio





- Однофокальные сферические поляризационные линзы
- Доступные цвета Xperio: серый, коричневый
- Светопоглощение – 85%; степень поляризации – 99.9%



- Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80
- Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
- Ø60 Ø65 Ø70
- Ø60 Ø65
- Ø60

Рефракционный индекс (ne)	1.6
Уд. вес (г/см³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100


Доступные покрытия:	
Crizal Sun UV	✓

Доступные цвета:	
КОРИЧНЕВЫЙ	СЕРЫЙ



Однофокальные линзы KODAK AS KODAK 1.6 Transitions Gen 8

- Однофокальные асферические фотохромные линзы
- Доступные цвета Transitions Gen 8: серый, коричневый
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка



Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см ³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:

Kodak Clean'N'Clear UV



Доступные цвета:



СЕРЫЙ



КОРИЧНЕВЫЙ

Дополнительные возможности производства:


Уменьшение диаметра ¹	✓
Оптимизация толщины ²	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Уточните возможность выполнения

2. Уточните возможность выполнения для SPH+



- Однофокальные асферические линзы
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка



Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см ³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:	
Kodak Clean N'Clear UV	✓
Kodak BluProtect+	✓

Дополнительные возможности производства:	
Уменьшение диаметра ¹	✓
Оптимизация толщины ²	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Призма (по запросу)	✓


1. Уточните возможность выполнения
2. Уточните возможность выполнения для SPH+



- Однофокальные асферические линзы
- Доступные покрытия: CleAR, Clean'N'CleAR, BluProtect
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка


Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см ³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

CleAR
Clean'N'CleAR
BluProtect





- Однофокальные сферические фотохромные линзы
- Доступные цвета Transitions Gen 8: серый, коричневый



Рефракционный индекс (ne)	1.6
Уд. вес (г/см³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:	
Kodak Clean'N'Clear UV	✓

Доступные цвета:	
 	
СЕРЫЙ	КОРИЧНЕВЫЙ


Дополнительные возможности производства:	
Уменьшение диаметра ¹	✓
Оптимизация толщины ²	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Децентрация	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Уточните возможность выполнения
2. Уточните возможность выполнения для SPH+



Однофокальные линзы KODAK KODAK 1.6

- Однофокальные сферические линзы



Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см ³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:	
Kodak Clean'N'CleAR UV	✓
Kodak BluProtect+	✓

Дополнительные возможности производства:	
Уменьшение диаметра ¹	✓
Оптимизация толщины ²	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Децентрация	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Уточните возможность выполнения



2. Уточните возможность выполнения для SPH+

Однофокальные линзы KODAK
KODAK 1.6 UV400 CleAR, Clean'N'CleAR



- Однофокальные сферические линзы
- Доступные покрытия: CleAR, Clean'N'CleAR

Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см ³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100






Однофокальные линзы Elements

AS 1.6 Elements Day & Night Protection SHMC BCut

- Однофокальные асферические линзы с защитой от вредного синего света в материале
- Доступные покрытия: SHMC
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка

Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см ³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	420
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100




Однофокальные линзы Elements

AS 1.6 Elements Blue Protection SHMC BCut



- Однофокальные асферические линзы с защитой от вредного синего света в материале
- Доступные покрытия: SHMC
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка

Рефракционный индекс (nе)	1.6
Уд. вес (г/см³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	420
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100







Однофокальные линзы MEKK 1.6 AS Supra Lite Elixir

- Однофокальные асферические линзы
- Доступные покрытия: Elixir

Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см ³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100





Однофокальные линзы MEKK
1.6 Transitions Gen 8 Elixir Extra



- Однофокальные сферические фотохромные линзы
- Доступные цвета Transitions Gen 8: серый, коричневый
- Доступные покрытия: Elixir Extra

Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см ³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100







Однофокальные линзы MEKK

1.6 Supra Elixir

- Однофокальные сферические линзы
- Доступные покрытия: Elixir


Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см ³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100





- Однофокальные сферические линзы
- Доступные покрытия: HMC UV EMI

Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100






Однофокальные линзы Essilor AS Airwear Transitions Gen 8

- Однофокальные асферические фотохромные линзы
- Доступные цвета Transitions Gen 8: серый, коричневый, серо-зеленый
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка

Рефракционный индекс (n _e)	1.59
Уд. вес (г/см³)	1.20
Число АББЕ	31
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА



Дополнительные возможности производства:

Presal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт

Однофокальные линзы Essilor AS Airwear Blue UV Capture

- Однофокальные асферические линзы с защитой от вредного сине-фиолетового света в материале
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка

Рефракционный индекс (n_e) **1.59**

Уд. вес (г/см³) 1.20

Число АББЕ 31



УФ защита (nm) 403

Отсечение UVA (%) 100


Отсечение UVB (%) 100



Crizal Easy Pro



■ Ø65
■ Ø70



■ Ø65 Ø70 Ø75
■ Ø65 Ø70
■ Ø65

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

Дополнительные возможности производства:


Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт



Однофокальные линзы Essilor AS Airwear

- Однофокальные асферические линзы
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка



Рефракционный индекс (n _e)	1.59
Уд. вес (г/см ³)	1.20
Число АББЕ	31
УФ защита (nm)	385
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

Дополнительные возможности производства:

Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт

Тонировка PhysioTints (см. приложения)

Полная (класс 0, 1, 2, 3)	   
------------------------------	--

Тонировка с зеркальным покрытием Mirrors (см. приложения)

     
(полностью окрашенные линзы – Physiotints класс 3 с зеркальным покрытием Mirrors)



- Однофокальные сферические фотохромные линзы
- Доступные цвета Transitions Gen 8: серый, коричневый, серо-зеленый

Рефракционный индекс (n_e) **1.59**


Уд. вес (г/см³) 1.20

Число АББЕ 31

УФ защита (nm) 400

Отсечение UVA (%) 100

Отсечение UVB (%) 100



- Ø60 Ø65 Ø70 Ø74 Ø79
- Ø60 Ø65 Ø70 Ø74
- Ø60 Ø65 Ø70
- Ø60 Ø65

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА



Дополнительные возможности производства:


Presal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Децентрация	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт



Однофокальные линзы Essilor Airwear Blue UV Capture

- Однофокальные сферические линзы с защитой от вредного сине-фиолетового света в материале





Рефракционный индекс (n _e)	1.59
Уд. вес (г/см ³)	1.20
Число АББЕ	31
УФ защита (nm)	403
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:	
Crizal Previncia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

Дополнительные возможности производства:	
Presal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Децентрация	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт

- Однофокальные сферические линзы



Рефракционный индекс (ne)	1.59
Уд. вес (г/см³)	1.20
Число АББЕ	31
УФ защита (nm)	385
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓

Дополнительные возможности производства:

Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Децентрация	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт

Тонировка PhysioTints (см. приложения)

Полная (класс 0, 1, 2, 3)	
------------------------------	--

Тонировка с зеркальным покрытием Mirrors
(см. приложения)


(полностью окрашенные линзы – Physiotints класс 3 с зеркальным покрытием Mirrors)



Однофокальные линзы Essilor Airwear Xperio

- Однофокальные сферические поляризационные линзы
- Доступные цвета Xperio: серый, коричневый, серо-зеленый
- Светопоглощение – 85%; степень поляризации – 99.9%

Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см ³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Доступные покрытия:

Crizal Sun UV



Доступные цвета:



КОРИЧНЕВЫЙ



СЕРЫЙ





СЕРО-ЗЕЛЕНЫЙ



- Однофокальные сферические линзы
- Доступные покрытия: SHMC

Рефракционный индекс (n _e)	1.59
Уд. вес (г/см³)	1.20
Число АББЕ	31
УФ защита (nm)	385
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100






Однофокальные линзы Intra Mekk FSV 1.59 Poly HMC

- Однофокальные сферические линзы
- Доступные покрытия: HMC

Рефракционный индекс (n _e)	1.59
Уд. вес (г/см ³)	1.20
Число АББЕ	31
УФ защита (nm)	385
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Однофокальные линзы Essilor AS FSV 1.56 Transitions Classic Crizal Easy Pro



- Однофокальные асферические фотохромные линзы
- Доступные цвета Transitions Classic: серый
- Доступные покрытия: Crizal Easy Pro
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка

Рефракционный индекс (n_e) **1.56**

Уд. вес (г/см³) 1.23


Число АББЕ 37

УФ защита (nm) 400

Отсечение UVA (%) 100

Отсечение UVB (%) 100

Crizal Easy Pro






Однофокальные линзы Essilor AS FSV 1.56 Blue UV Capture Crizal Easy Pro

- Однофокальные асферические линзы с защитой от вредного сине-фиолетового света в материале
- Доступные покрытия: Crizal Easy Pro
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка

Рефракционный индекс (n _e)	1.56
Уд. вес (г/см ³)	1.23
Число АББЕ	37
УФ защита (nm)	407
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Crizal Easy Pro



- Однофокальные сферические линзы
- Доступные покрытия: Trio, Crizal Easy Pro

Рефракционный индекс (n_e) **1.56**

Уд. вес (г/см³) 1.23


Число АББЕ 37

УФ защита (nm) 375


Отсечение UVA (%) 99

Отсечение UVB (%) 100

Trio



Crizal Easy Pro






Однофокальные линзы KODAK KODAK 1.56 EvoSun CleAR

- Однофокальные сферические фотохромные линзы
- Доступные цвета: серый, коричневый
- Доступные покрытия: CleAR

Рефракционный индекс (n _e)	1.56
Уд. вес (г/см ³)	1.23
Число АББЕ	41
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100


CleAR





- Однофокальные сферические линзы
- Доступные покрытия: CleAR


Рефракционный индекс (n _e)	1.56
Уд. вес (г/см ³)	1.23
Число АББЕ	41
УФ защита (nm)	375
Отсечение UVA (%)	99
Отсечение UVB (%)	100





- Однофокальные асферические фотохромные линзы
- Доступные цвета: серый, коричневый
- Доступные покрытия: SHMC
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка

Рефракционный индекс (n _e)	1.56
Уд. вес (г/см³)	1.23
Число АББЕ	37
УФ защита (nm)	420
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100




Однофокальные линзы Elements

AS 1.56 Elements Day & Night Protection SHMC BCut



- Однофокальные асферические линзы с защитой от вредного синего света в материале
- Доступные покрытия: Night SHMC
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка

Рефракционный индекс (ne)	1.56
Уд. вес (г/см³)	1.23
Число АББЕ	37
УФ защита (nm)	420
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100






Однофокальные линзы Elements

SPH 1.56 Elements Day & Night Protection SHMC BCut

- Однофокальные сферические линзы с защитой от вредного синего света в материале
- Доступные покрытия: Night SHMC

Рефракционный индекс (nе)	1.56
Уд. вес (г/см³)	1.23
Число АББЕ	37
УФ защита (nm)	420
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100




Однофокальные линзы Elements

AS 1.56 Elements Blue Protection SHMC BCut



- Однофокальные асферические линзы с защитой от вредного синего света в материале
- Доступные покрытия: SHMC
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка

Рефракционный индекс (n _e)	1.56
Уд. вес (г/см³)	1.23
Число АББЕ	37
УФ защита (nm)	420
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100






Однофокальные линзы Elements

SPH 1.56 Elements Blue Protection SHMC BCut

- Однофокальные сферические линзы с защитой от вредного синего света в материале
- Доступные покрытия: SHMC



Рефракционный индекс (nе)	1.56
Уд. вес (г/см³)	1.23
Число АББЕ	37
УФ защита (nm)	420
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100





- Однофокальные сферические линзы
- Доступные покрытия: SHMC

Рефракционный индекс (n _e)	1.56
Уд. вес (г/см³)	1.23
Число АББЕ	37
УФ защита (nm)	375
Отсечение UVA (%)	99
Отсечение UVB (%)	100






Однофокальные линзы Intra Mekk FSV 1.56 Sunactives G2 Photochromic HMC

- Однофокальные сферические фотохромные линзы
- Доступные цвета: серый, коричневый
- Доступные покрытия: HMC


Рефракционный индекс (n _e)	1.56
Уд. вес (г/см ³)	1.23
Число АББЕ	37
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100





- Однофокальные сферические линзы
- Доступные покрытия: HMC


Рефракционный индекс (n _e)	1.56
Уд. вес (г/см³)	1.23
Число АББЕ	37
УФ защита (nm)	375
Отсечение UVA (%)	99
Отсечение UVB (%)	100





Однофокальные линзы Essilor AS Hyperal Orma

- Однофокальные асферические линзы
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка



Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см ³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	355
Отсечение UVA (%)	93
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓
Supra	✓
Без покрытия*	✓

* Доступно с цилиндрами до 4-х

Дополнительные возможности производства:

Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

¹. Обязателен предварительный расчёт

Тонировка PhysioTints (см. приложения)

Полная (класс 0, 1, 2, 3, 4)				
Градиент (класс 1, 2, 3)				

Тонировка Beauty Eyes (см. приложения)

Полная			
Градиент			
Доп. цвета			

Тонировка с зеркальным покрытием Mirrors (см. приложения)


(полностью окрашенные линзы – Physiotints класс 3 с зеркальным покрытием Mirrors)				

Однофокальные линзы Essilor Orma Transitions XTRActive Polarized



- Однофокальные сферические фотохромные поляризационные линзы
- Доступные цвета Transitions XTRActive Polarized: серый

Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см ³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓
Crizal Sun UV	✓

Доступные цвета:



СЕРЫЙ

Дополнительные возможности производства:

Presal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Децентрация	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

¹. Обязателен предварительный расчёт

* При оптической силе свыше +4.50 дптр и суммарном значении Sph+Cyl свыше +4.50 дптр, полезный диаметр меньше на 3 мм (67 мм)

** Полезный диаметр меньше на 3 мм (72 мм)




Однофокальные линзы Essilor Orma Transitions XTRActive New Generation

- Однофокальные сферические фотохромные линзы
- Доступные цвета Transitions XTRActive New Generation: серый, коричневый, серо-зеленый


Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Supra



Ø65
Ø70



■ Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
 ■ Ø55 Ø60 Ø65 Ø70
 ■ Ø55 Ø60 Ø65
 ■ Ø55 Ø60
 ■ Ø55

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓
Supra	✓
Без покрытия	✓

Доступные цвета:



Дополнительные возможности производства:



Пресал ¹	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Децентрация	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт

- Однофокальные асферические фотохромные линзы
- Доступные цвета Transitions Gen 8:
классические – серый, коричневый, серо-зеленый;
модные цвета – сапфир, аметист, янтарь, изумруд
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка



Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см ³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА



Blue	Ø55	Ø60	Ø65	Ø70	Ø75
Green	Ø55	Ø60	Ø65	Ø70	
Red	Ø55	Ø60	Ø65		
Pink	Ø55	Ø60			
Dark Blue	Ø55				

МОДНЫЕ ЦВЕТА



Blue	Ø55	Ø60	Ø65	Ø70	Ø75
Green	Ø55	Ø60	Ø65	Ø70	
Red	Ø55	Ø60	Ø65		
Pink	Ø55	Ø60			
Dark Blue	Ø55				

Доступные покрытия:

Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓
Supra*	✓
Без покрытия**	✓


* Недоступно для Transitions Gen 8 Модные цвета

** Доступно с цилиндрами до 4-х и недоступно для Transitions Gen 8 Модные цвета

КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА



МОДНЫЕ ЦВЕТА



Дополнительные возможности производства:

Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Децентрация	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт




Однофокальные линзы Essilor Orma Transitions Gen 8 Supra

- Однофокальные сферические фотохромные линзы
- Доступные цвета Transitions Gen 8: серый, коричневый
- Доступные покрытия: Supra

Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см ³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Supra



Однофокальные линзы Essilor

Orma Blue UV Capture

- Однофокальные сферические линзы с защитой от вредного сине-фиолетового света в материале




- Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80
- Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
- Ø55 Ø60 Ø65 Ø70
- Ø55 Ø60 Ø65
- Ø55 Ø60
- Ø55

Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см ³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	403
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:	
Crizal Prevencia	✓
Crizal Easy Pro	NEW ✓
Supra	✓

Дополнительные возможности производства:	
Precal ¹	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Децентрация	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт




-

(полностью окрашенные линзы – Physiotints
класс 3 с зеркальным покрытием Mirrors)



- Однофокальные сферические тонированные линзы
- Доступные цвета: серо-голубой, коричневый
- Уровень затемнения 85%
- Доступные покрытия: Supra
- Рекомендуются для вождения только в светлое время суток!*

Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



* Для ночного вождения затемнение очковой линзы не должно превышать 25%.
ГОСТ Р 53950-2010 "Оптика офтальмологическая. Линзы очковые нефакетированные готовые. Общие технические условия" пункт.5.8.2.4.






Однофокальные линзы Essilor Orma Crizal Easy Pro, Crizal Prevencia


- Однофокальные сферические линзы
- Доступные покрытия: Crizal Easy Pro, Crizal Prevencia

Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см ³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	355
Отсечение UVA (%)	93
Отсечение UVB (%)	100

Crizal Easy Pro



Crizal Prevencia



Однофокальные линзы Essilor Orma Trio, Supra, Без покрытия



- Однофокальные сферические линзы
- Доступные покрытия: Trio, Supra
- Линзы без покрытия превосходно окрашиваются*

Рефракционный индекс (n_e) **1.5**

Уд. вес (г/см³) **1.32**


Число АББЕ **58**

УФ защита (nm) **355**


Отсечение UVA (%) **93**

Отсечение UVB (%) **100**


Без покрытия



Supra



Trio



* Для ночного вождения затемнение очковой линзы не должно превышать 25%.


ГОСТ Р 53950-2010 "Оптика офтальмологическая. Линзы очковые нефактурированные готовые. Общие технические условия" пункт 5.8.2.4.



Однофокальные линзы Essilor Orma Xperio

- Однофокальные сферические поляризационные линзы
- Доступные цвета Xperio: серый, коричневый, серо-зеленый
- Светопоглощение – 85%; степень поляризации – 99.9%

Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см ³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Доступные покрытия:

Crizal Sun UV	✓
Без покрытия*	✓

Доступные цвета:

		
КОРИЧНЕВЫЙ	СЕРЫЙ	СЕРО-ЗЕЛЕНый



- Однофокальные сферические фотохромные линзы
- Доступные цвета Transitions Gen 8: серый, коричневый

Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:

Kodak Clean N'CleAR UV





Доступные цвета:



СЕРЫЙ



КОРИЧНЕВЫЙ



- Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
- Ø55 Ø60 Ø65 Ø70
- Ø55 Ø60 Ø65
- Ø55 Ø60
- Ø55

Дополнительные возможности производства:

Уменьшение диаметра ¹	✓
Оптимизация толщины ²	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Децентрация	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Уточните возможность выполнения



2. Уточните возможность выполнения для SPH+



Однофокальные линзы KODAK

KODAK 1.5 | AS KODAK 1.5

- Однофокальные сферические и асферические (AS) линзы
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка



Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см ³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	355
Отсечение UVA (%)	93
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:	
KODAK Clean'N'Clear UV	✓
KODAK BluProtect+	✓

Дополнительные возможности производства:	
Уменьшение диаметра ¹	✓
Оптимизация толщины ²	✓
Изменение базовой кривизны ¹	✓
Децентрация (кроме AS)	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Уточните возможность выполнения
2. Уточните возможность выполнения для SPH+

Однофокальные линзы KODAK


KODAK 1.5 Clean'N'Clear, Clear, Без покрытия




- Однофокальные сферические линзы
- Доступные покрытия: Clean'N'Clear, Clear
- Линзы без покрытия превосходно окрашиваются*

Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см ³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	355
Отсечение UVA (%)	93
Отсечение UVB (%)	100


Clean'N'Clear



Clear



Без покрытия



* Для ночного вождения затемнение очковой линзы не должно превышать 25%.



ГОСТ Р 53950-2010 "Оптика офтальмологическая. Линзы очковые нефактурированные готовые. Общие технические условия" пункт 5.8.2.4.



Однофокальные линзы MEKK 1.5 Transitions Gen 8 Elixir Extra

- Однофокальные сферические фотохромные линзы
- Доступные цвета Transitions Gen 8: серый, коричневый
- Доступные покрытия: Elixir Extra

Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см ³)	1.28
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100




Однофокальные линзы MEKK

1.5 Photofast Premium SHMC



- Однофокальные сферические фотохромные линзы
- Доступные цвета: серый, коричневый
- Доступные покрытия: SHMC

Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100








Однофокальные линзы MEKK 1.5 Organic CR-39 Elixir, SHMC

- Однофокальные сферические линзы
- Доступные покрытия: Elixir, SHMC

Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см ³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	355
Отсечение UVA (%)	93
Отсечение UVB (%)	100





Однофокальные линзы МЕКК

1.5 Organic CR-39 Без покрытия



- Однофокальные сферические линзы
- Линзы без покрытия превосходно окрашиваются*

Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	355
Отсечение UVA (%)	93
Отсечение UVB (%)	100




* Для ночного вождения затемнение очковой линзы не должно превышать 25%.
ГОСТ Р 53950-2010 "Оптика офтальмологическая. Линзы очковые неацетирированные готовые. Общие технические условия" пункт 5.8.2.4.



Однофокальные линзы Intra Mekk FSV 1.5 НМС, Без покрытия

- Однофокальные сферические линзы
- Доступные покрытия: НМС
- Линзы без покрытия превосходно окрашиваются*

Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	355
Отсечение UVA (%)	93
Отсечение UVB (%)	100



* Для ночного вождения затемнение очковой линзы не должно превышать 25%.
ГОСТ Р 53950-2010 "Оптика офтальмологическая. Линзы очковые неацетирированные готовые. Общие технические условия" пункт.5.8.2.4.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Линзы для контроля миопии

Essilor AS Stelless Airwear (RX)	3.2
----------------------------------	-----

Однофокальные линзы небольшого диаметра

MEKK AS Supra Lite Ø60 (Склад)	3.4
--------------------------------	-----

MEKK Supra Ø60 (Склад)	3.5
------------------------	-----

Essilor Airwear Ø55, Ø60 (Склад)	3.6
----------------------------------	-----

MEKK Organic Middle Ø55, Ø60 (Склад)	3.7
--------------------------------------	-----

Essilor Orma Ø55, Ø60 (Склад)	3.8
-------------------------------	-----

MEKK Organic CR-39 Ø55, Ø60 (Склад)	3.9
-------------------------------------	-----

ЛИНЗЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ МИОПИИ



- Детские линзы для замедления прогрессирования миопии
- Линзы рекомендовано устанавливать в ободковую оправу, которая надежно фиксируется на лице ребенка
- Разметка производится как для однофокальной линзы при взгляде вдаль, в соответствии с монокулярным межзрачковым расстоянием для дали
- Установочная высота в соответствии с положением зрачка в проеме ободка оправы (в случае невозможности разметки допустима установка центровочной точки на 2 мм выше средней линии оправы)

Рефракционный индекс (n_e) **1.59**

Уд. вес (г/см³) 1.20

Число АББЕ 31

УФ защита (nm) 385

Отсечение UVA (%) 100

Отсечение UVB (%) 100


Доступные покрытия:

Crizal Prevencia ✓

Crizal Easy Pro **NEW** ✓

Дополнительные возможности производства:

Призма ≤2Δ ✓



ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ НЕБОЛЬШОГО ДИАМЕТРА




Однофокальные линзы MEKK небольшого диаметра

AS Supra Lite Ø60



- Детские однофокальные асферические линзы
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка положения зрачка
- Доступные покрытия: SHMC

Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100






Однофокальные линзы MEKK небольшого диаметра Supra Ø60

- Детские однофокальные сферические линзы
- Доступные покрытия: Elixir

Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см ³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Однофокальные линзы Essilor небольшого диаметра Airwear Ø55, Ø60



- Детские однофокальные сферические линзы
- Доступные покрытия: Trio Clean

Рефракционный индекс (n_e) 1.59

Уд. вес (г/см³) 1.20


Число АББЕ 31

УФ защита (nm) 385


Отсечение UVA (%) 100

Отсечение UVB (%) 100

Airwear Baby
Trio Clean



Airwear Junior
Trio Clean






Однофокальные линзы MEKK небольшого диаметра Organic Middle Ø55, Ø60

- Детские однофокальные сферические линзы
- Доступные покрытия: SHMC

Рефракционный индекс (n _e)	1.56
Уд. вес (г/см ³)	1.23
Число АББЕ	37
УФ защита (nm)	375
Отсечение UVA (%)	99
Отсечение UVB (%)	100




Однофокальные линзы Essilor небольшого диаметра Orma Ø55, Ø60



- Детские однофокальные сферические линзы
- Доступные покрытия: Trio

Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см ³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	355
Отсечение UVA (%)	93
Отсечение UVB (%)	100







Однофокальные линзы МЕКК небольшого диаметра Organic CR-39 Ø55, Ø60

- Детские однофокальные сферические линзы
- Доступные покрытия: SHMC

Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см ³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	355
Отсечение UVA (%)	93
Отсечение UVB (%)	100



МИНЕРАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

Однофокальные минеральные линзы

1.7 Stigmat (RX) _____	4.2
Fit 35 Superdiafal (Склад) _____	4.3
1.5 Stigmat (RX) _____	4.4
1.5 Stigmat Superdiafal, Без покрытия (Склад) _____	4.5
1.5 Stigmat Isorapid (RX) _____	4.6
1.5 Stigmat Isorapid Superdiafal (Склад) _____	4.7

Бифокальные минеральные линзы

1.5 ST28 Stigmat (RX) _____	4.10
1.5 ST28 Stigmat Isorapid (RX) _____	4.11

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ




Однофокальные минеральные линзы Essilor

1.7 Stigmat



- Однофокальные минеральные сферические линзы
- Не рекомендуются для оправ на леске и безободковых оправ



- Ø60 Ø65 Ø70
- Ø60 Ø65
- Ø60

Рефракционный индекс (n_e) 1.706

Уд. вес (г/см ³)	3.21
Число АББЕ	35
УФ защита (nm)	330
Отсечение UVA (%)	65
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:

Superdiafal	✓
Без покрытия	✓

Дополнительные возможности производства:

Децентрация	✓
-------------	---



Однофокальные минеральные линзы Essilor Fit 35 Superdiafal

- Однофокальные минеральные сферические линзы
- Доступные покрытия: Superdiafal
- Не рекомендуются для оправ на леске и безободковых оправ

Рефракционный индекс (n_e) **1.706**

Уд. вес (г/см³) 3.21


Число АББЕ 35

УФ защита (nm) 330

Отсечение UVA (%) 65

Отсечение UVB (%) 100

Superdiafal



Однофокальные минеральные линзы Essilor

1.5 Stigmal



- Однофокальные минеральные сферические линзы
- Не рекомендуются для оправ на леске и безободковых оправ

Рефракционный индекс (n_e) 1.525


Уд. вес (г/см ³)	2.55
Число АББЕ	58.3
УФ защита (nm)	330
Отсечение UVA (%)	65
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:

Superdiafal	✓
Без покрытия	✓

Дополнительные возможности производства:

Децентрация	✓
-------------	---






Однофокальные минеральные линзы Essilor 1.5 Stigmal Superdiafal, Без покрытия

- Однофокальные минеральные сферические линзы
- Доступные покрытия: Superdiafal
- Не рекомендуются для оправ на леске и безободковых оправ


Рефракционный индекс (ne) **1.525**

Уд. вес (г/см³)	2.55
Число АББЕ	58.3
УФ защита (nm)	330
Отсечение UVA (%)	65
Отсечение UVB (%)	100


Без покрытия



Superdiafal



Superdiafal



Поставка со склада
в Италии

Однофокальные минеральные линзы Essilor


1.5 Stigmal Isorapid



- Однофокальные минеральные фотохромные сферические линзы
- Не рекомендуются для оправ на леске и безободковых оправ

Рефракционный индекс (n_e) 1.525

Уд. вес (г/см ³)	2.41
Число АББЕ	57
УФ защита (nm)	335
Отсечение UVA (%)	92
Отсечение UVB (%)	100



Доступные покрытия:

Superdiafal	✓
Без покрытия	✓

Доступные цвета:



СЕРЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ

Дополнительные возможности производства:

Децентрация	✓
-------------	---



Однофокальные минеральные линзы Essilor 1.5 Stigmal Isorapid

- Однофокальные минеральные фотохромные сферические линзы
- Доступные цвета: серый, коричневый
- Доступные покрытия: Superdiafal
- Не рекомендуются для оправ на леске и безободковых оправ

Рефракционный индекс (ne) **1.525**

Уд. вес (г/см³) 2.41


Число АББЕ 57

УФ защита (nm) 335


Отсечение UVA (%) 92

Отсечение UVB (%) 100

Superdiafal



Superdiafal



БИФОКАЛЬНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ



Бифокальные минеральные линзы Essilor

1.5 ST28 Stigmat




- Бифокальные минеральные линзы
- Размер сегмента – 28 x 19 мм; верхняя граница – прямая
- Рекомендуются для ободковых оправ
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n_e) 1.525

Уд. вес (г/см ³)	2.55
Число АББЕ	58.3
УФ защита (nm)	330
Отсечение UVA (%)	65
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:

Superdiafal	✓
Без покрытия	✓



Add: 1.00 – 3.00 шаг 0.25

■ Ø60/Ø65¹ Ø65/Ø70²

■ Ø60/Ø65¹

Фактический диаметр: 1. Ø60 2. Ø65




Бифокальные минеральные линзы Essilor

1.5 ST28 Stigmal Isorapid

- Бифокальные минеральные фотохромные линзы
- Доступные цвета: серый, коричневый
- Размер сегмента – 28 x 19 мм; верхняя граница – прямая
- Рекомендуются для ободковых оправ
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (n_e) 1.525

Уд. вес (г/см ³)	2.41
Число АББЕ	57
УФ защита (nm)	335
Отсечение UVA (%)	92
Отсечение UVB (%)	100



Add: 1.00 – 3.00 шаг 0.25

■ Ø60/Ø65¹ Ø65/Ø70²
■ Ø60/Ø65¹

Фактический диаметр: 1. Ø60 2. Ø65

Доступные покрытия:

Superdialal	✓
Без покрытия	✓

Доступные цвета:



ПРИЛОЖЕНИЯ

Гамма тонировок Essilor – Однотонные тонировки Physiotints	5.1
Гамма тонировок Essilor – Градиентные тонировки Physiotints	5.2
Гамма тонировок Essilor – Тонировки Beauty eyes	5.3
Сочетания зеркального покрытия и тонировки	5.4
Гарантийная программа ООО «Эссилор – Луйс-Оптика»	5.5
Приложения к Гарантийной программе	5.7
Бланк замены в случае неадаптации	5.9
Бланк замены линз для контроля миопии	5.10
Бланк заказа линз Essilor	5.11
Бланк заказа линз KODAK	5.12
Схема распределения градиентных тонировок Essilor	5.13
Разметочные карты Varilux Comfort Max f-360	5.14
Разметочные карты Varilux Comfort Max Regular	5.15
Разметочные карты Varilux Comfort Max Short	5.16
Разметочные карты Varilux Comfort Max UltraShort, Varilux Start 080 / 130	5.17
Разметочные карты Varilux Liberty 3.0 Regular / Short	5.18
Разметочные карты Essilor X'ion, Essentials Active Regular	5.19
Разметочные карты Essentials Active Intermediate / Short	5.20
Разметочные карты Essentials Everyday Regular / Short	5.21
Разметочные карты Essentials Home & Work, Essilor f-360°	5.22
Разметочные карты Crizal Eyezen, Eyezen lite	5.23
Разметочные карты CT 28 Orma Clear, CT 28 Orma Transitions, ST 28 Stigmal / Stigmal Isorapid	5.24
Разметочные карты KODAK Unique II HD Auto, KODAK Easy Auto	5.25
Разметочные карты KODAK Intro, KODAK SoftWare	5.26
Разметочные карты KODAK PowerUp	5.27

Гамма тонировок Essilor

Однотонные тонировки Physiotints



Physiotints Brown 0
класс 0 – 15%
код – 340



Physiotints Grey-Green 0
класс 0 – 15%
код – 529



Physiotints Grey 0
класс 0 – 15%
код – 350



Physiotints Black 0
класс 0 – 15%
код – 610



Physiotints Brown 1
класс 1 – 35%
код – 341



Physiotints Grey-Green 1
класс 1 – 35%
код – 531



Physiotints Grey 1
класс 1 – 35%
код – 351



Physiotints Black 1
класс 1 – 35%
код – 611



Physiotints Brown 2
класс 2 – 65%
код – 342



Physiotints Grey-Green 2
класс 2 – 65%
код – 532



Physiotints Grey 2
класс 2 – 65%
код – 352



Physiotints Black 2
класс 2 – 65%
код – 612



Physiotints Brown 3
класс 3 – 85%
код – 343



Physiotints Grey-Green 3
класс 3 – 85%
код – 533



Physiotints Grey 3
класс 3 – 85%
код – 353



Physiotints Black 3
класс 3 – 85%
код – 613



Physiotints Brown 4
класс 4 – 95%
код – 344



Physiotints Grey-Green 4
класс 4 – 95%
код – 534



Physiotints Grey 4
класс 4 – 95%
код – 354



Physiotints Black 4
класс 4 – 95%
код – 614

ВНИМАНИЕ!

Полиграфическая печать может искажать цветопередачу.

Возможно отклонение цвета готовой окрашенной линзы от напечатанного.



Physiotints Brown Grad 1
класс 1 градиент от 35% до 0%

Brown Grad 1 Short	600
Brown Grad 1 Regular	601
Brown Grad 1 Long	602



Physiotints Grey-Green Grad 1
класс 1 градиент от 35% до 0%

Grey-Green Grad 1 Short	624
Grey-Green Grad 1 Regular	625
Grey-Green Grad 1 Long	626



Physiotints Grey Grad 1
класс 1 градиент от 35% до 0%

Grey Grad 1 Short	603
Grey Grad 1 Regular	604
Grey Grad 1 Long	605



Physiotints Black Grad 1
класс 1 градиент от 35% до 0%

Black Grad 1 Short	606
Black Grad 1 Regular	607
Black Grad 1 Long	608



Physiotints Brown Grad 2
класс 2 градиент от 65% до 0%

Brown Grad 2 Short	585
Brown Grad 2 Regular	586
Brown Grad 2 Long	587



Physiotints Grey-Green Grad 2
класс 2 градиент от 65% до 0%

Grey-Green Grad 2 Short	594
Grey-Green Grad 2 Regular	598
Grey-Green Grad 2 Long	599



Physiotints Grey Grad 2
класс 2 градиент от 65% до 0%

Grey Grad 2 Short	588
Grey Grad 2 Regular	589
Grey Grad 2 Long	590



Physiotints Black Grad 2
класс 2 градиент от 65% до 0%

Black Grad 2 Short	591
Black Grad 2 Regular	592
Black Grad 2 Long	593



Physiotints Brown Grad 3
класс 3 градиент от 85% до 0%

Brown Grad 3 Short	180
Brown Grad 3 Regular	419
Brown Grad 3 Long	451



Physiotints Grey-Green Grad 3
класс 3 градиент от 85% до 0%

Grey-Green Grad 3 Short	584
Grey-Green Grad 3 Regular	622
Grey-Green Grad 3 Long	623



Physiotints Grey Grad 3
класс 3 градиент от 85% до 0%

Grey Grad 3 Short	452
Grey Grad 3 Regular	454
Grey Grad 3 Long	456



Physiotints Black Grad 3
класс 3 градиент от 85% до 0%

Black Grad 3 Short	457
Black Grad 3 Regular	463
Black Grad 3 Long	467

ВНИМАНИЕ!

Полиграфическая печать может искажать цветопередачу.

Возможно отклонение цвета готовой окрашенной линзы от напечатанного.

Гамма тонировок Essilor

Тонировки Beauty eyes



Sky blue *
однотонная – 21%
код – 381



Parme *
однотонная – 30%
код – 385



Mauve *
однотонная – 25%
код – 380



Sky blue Grad *
градиент от 21% до 0%
код – 391



Parme Grad *
градиент от 30% до 0%
код – 395



Mauve Grad *
градиент от 25% до 0%
код – 390



Sapphire **
градиент от 65% до 15%
код – 249



Amber **
градиент от 65% до 15%
код – 290



Turquoise **
градиент от 65% до 15%
код – 288

ВНИМАНИЕ!


Полиграфическая печать может искажать цветопередачу.
Возможно отклонение цвета готовой окрашенной линзы от напечатанного.

* Доступно в материале Orma

** Доступно в материале Orma и Stylis

Зеркальные покрытия Mirrors от Essilor

Сочетания зеркального покрытия и тонировки

Продукт MIRRORS	Категория	Цвет и класс тонирования ²
 БРОНЗОВЫЙ ¹	Тонированные	Physiotints Brown 3 класс 3 – 85%
 БРОНЗОВЫЙ	Transitions XTRActive NG	Brown Коричневый
 СЕРЕБРИСТЫЙ ¹	Тонированные	Physiotints Grey 3 класс 3 – 85%
 СЕРЕБРИСТЫЙ ¹	Transitions XTRActive NG	Grey Серый
 ГОЛУБОЙ САПФИР ¹	Тонированные	Physiotints Grey-Green 3 класс 3 – 85%
 ГОЛУБОЙ САПФИР ¹	Transitions XTRActive NG	Grey / Grey-Green Серый / Серо-зеленый
 ИЗУМРУДНО-ЗЕЛЕНЫЙ ¹	Тонированные	Physiotints Grey 3 класс 3 – 85%
 ИЗУМРУДНО-ЗЕЛЕНЫЙ ¹	Transitions XTRActive NG	Grey Серый
 РОЗОВОЕ ЗОЛОТО ¹	Тонированные	Physiotints Brown 3 класс 3 – 85%
 РОЗОВОЕ ЗОЛОТО ¹	Transitions XTRActive NG	Brown Коричневый
 ФИОЛЕТОВЫЙ ¹	Тонированные	Physiotints Grey 3 класс 3 – 85%
 ФИОЛЕТОВЫЙ ¹	Transitions XTRActive NG	Grey Серый

1. Данные линзы с зеркальным покрытием MIRRORS не рекомендованы для ночного вождения.

2. Для сохранения эстетических свойств продукта сочетания «тонировка + покрытие» фиксированы, возможности выбора сочетаний нет.

1. Цели Программы:

- Обеспечение безопасности и уверенности Оптик и конечных покупателей в продуктах ООО «Эссилор – Луйс-Оптика»
- Формирование и увеличение удовлетворенности потребителей линзами и покрытиями ООО «Эссилор – Луйс-Оптика»
- Поддержание успешного делового сотрудничества Партнера и ООО «Эссилор – Луйс-Оптика»
- Поддержка в выборе и принятии решения о покупке линз и покрытий ООО «Эссилор – Луйс-Оптика» для конечных покупателей

2. Участники Программы:

Оптики, далее «Партнеры», с которыми у ООО «Эссилор – Луйс-Оптика» заключен и действует договор «купли-продажи»

3. Гарантия распространяется на продукты ООО «Эссилор – Луйс-Оптика»:

Линзы Stellest™ и мультифокусные линзы Essilor, Varilux®, Myopilux; линзы и покрытия Essilor, KODAK, Elements и Mekk; гарантия на замену производственного дефекта – на все линзы и покрытия ООО «Эссилор – Луйс-Оптика»

4. Условия Гарантийных программ ООО «Эссилор – Луйс-Оптика»:

Гарантия при неадаптации потребителя к линзам Stellest™ и мультифокусным линзам, поставляемым ООО «Эссилор – Луйс-Оптика» под маркой Essilor (включая Varilux® и Myopilux), KODAK

Срок: 3 месяца с даты, указанной в передаточном документе (счёт-фактура).

Условия: в случае неадаптации пациента к линзам Stellest™ и мультифокусным линзам (МФЛ) по причине ошибки в подборе рефракции и/или изготовлении очков с линзами Stellest™ и МФЛ Essilor, Varilux®, Myopilux компания ООО «Эссилор – Луйс-Оптика» гарантирует замену линз аналогичного дизайна.

При замене на более дорогие линзы вы оплачиваете разницу в стоимости.

При индивидуальной непереносимости возможна замена на однофокальные линзы или возврат. До осуществления замены вы можете получить консультацию медицинского специалиста Essilor Academy (Россия) при решении вопроса о причине неадаптации пациента. В этом случае новые линзы должны учитывать рекомендации медицинского специалиста Essilor Academy (Россия).

Случаи, не входящие в гарантийную программу:

- если с момента заказа и получения пациентом очков прошло более 3 месяцев с даты, указанной в передаточном документе (счёт-фактура)
- вторичный перезаказ по данной гарантийной программе
- линзы, не входящие в перечень

Процедура подачи гарантийного заявления:

1. Заполните все поля бланка неадаптации к Stellest™ и МФЛ, включая поля, где необходимо установить «галочку» на выбор.
2. Отправьте бланк неадаптации в Службу клиентского сервиса на электронную почту приема заказа.
3. В случае, если Вы указали, что Вам требуется консультация, в течение 48 часов с вами свяжется медицинский специалист для обсуждения возможных причин неадаптации пациента к Stellest™ и МФЛ и предоставит рекомендацию для нового заказа.
4. Сотрудник Службы клиентского сервиса свяжется с Вами для оформления возврата и нового заказа на линзы по неадаптации, если рецепт не указан в бланке.
5. Новые линзы будут доставлены в сроки, соответствующие стандартному времени поставки «Эссилор – Луйс-Оптика».

Гарантия на замену производственного/заводского дефекта на все линзы и покрытия ООО «Эссилор – Луйс-Оптика», до момента вручения заказа покупателю

Срок: 24 месяца с даты приема товара на склад Партнера

Условия: заводской дефект должен быть выявлен до момента вставки линз в оправу, за исключением линз с защитным слоем, чистота поверхности и соответствие окрашивания с цветом окрашивания в заказе Партнера оценивается после обработки, вставки линз в оправу и снятия защитного слоя.

К заводским дефектам относятся:

- Несоответствие параметров линз ГОСТу 53950-2010 (вкл. несоответствие диоптрий с рецептом от Партнера)
- Нарушение структуры покрытия (адгезия)

Случаи, не входящие в гарантийную программу:

- дефекты непроизводственного характера
- дефекты, обнаруженные Партнером после обработки линз без защитного слоя (чистота поверхности и оптические характеристики оцениваются до вставки линз в оправу)
- разрушение структуры покрытий и материалов, полученных в результате неправильной обработки или установки линз, за исключением МФЛ

Процедура подачи гарантийного заявления:

1. Свяжитесь с сотрудником клиентского сервиса для оформления заявки на возврат брака по тел. 8 (800) 500 06 86.
2. Если запрос признан обоснованным, линзы будут заменены на новые с идентичными параметрами.
3. Новые линзы будут доставлены в сроки, соответствующие стандартному времени поставки «Эссилор – Луйс-Оптика».

Гарантия на замену производственного/заводского дефекта на все линзы и покрытия Essilor, KODAK, Elements и Mekk, выявленного в процессе эксплуатации очков, при условии соблюдения правил использования и ухода за очками

Срок:

- Essilor и KODAK: 24 месяца с даты, указанной в товарном чеке
- Elements и Mekk: 12 месяцев с даты, указанной в товарном чеке

Условия: гарантия на линзы действует в случае, если заводской дефект выявлен в установленный срок, после выдачи очков пациенту, при условии соблюдения правил эксплуатации. (см. Приложение 1 и на сайтах www.essilor.ru и www.kodaklens.ru)

Случаи, не входящие в гарантийную программу:

- линзы, бывшие в использовании с нарушением правил эксплуатации
- если с момента заказа и получения клиентом очковых линз прошел гарантийный срок

Процедура подачи гарантийного заявления:

1. Свяжитесь с сотрудником клиентского сервиса для оформления заявки на возврат брака по тел. 8 (800) 500 06 86.
2. Если запрос признан обоснованным, линзы будут заменены на новые с идентичными параметрами.
3. Новые линзы будут доставлены в сроки, соответствующие стандартному времени поставки «Эссилор – Луйс-Оптика».

Клиентский сервис ООО «Эссилор – Луйс-Оптика»: 8 (800) 500 06 86, +7 (495) 137 48 48

Приложение №1 – Правила эксплуатации очков

01. Снимать и надевать очки необходимо только двумя руками во избежание деформации оправы.
02. Хранить очки можно только в специальном жёстком футляре.
03. Не допускается класть очки линзами вниз на твердую поверхность.
04. Очковые линзы следует протирать специальной салфеткой из микрофибры, при сильном загрязнении промывать раствором мыла в воде при температуре не выше 40°C или пользоваться специальными жидкостями для очистки очковых линз.
05. Не использовать грязные или жесткие салфетки, которые могут повредить поверхности изделия.
06. Не допускается применение органических растворителей (ацетон, толуол и т.п.) для протирки очков.
07. Не допускается применение для очистки линз алкоголя и стеклоочистителей.
08. Следует избегать попадания на линзы лака для волос и других спреев.
09. Не допускается хранение очков вблизи открытого огня, отопительных приборов, электроплит и других нагревательных систем, в нагретом салоне автомобиля и в других ситуациях, когда невозможно проконтролировать степень нагревания изделия.
10. Не допускается использование очков в бане, сауне, при работе с разогретыми духовками, при пользовании феном для волос во избежание теплового удара.
11. С осторожностью использовать очки на пляже, не допуская соприкосновения линз с нагретыми солнцем поверхностями.
12. Не допускается подвергать очки резким перепадам температур.
13. Не допускается использование очков при проведении сварочных работ без защитной маски.

Приложение №2 от 01.04.2021 – Расширенная гарантийная программа на очковые линзы для контроля миопии Stellest™ и Myopilux

1. Цели Программы:

- Обеспечение уверенности Оптик и конечных покупателей в линзах для контроля миопии ООО «Эссилор – Луйс-Оптика»
 - Поддержание успешного делового сотрудничества Партнера и ООО «Эссилор – Луйс-Оптика»
 - Поддержка в выборе и принятии решения о покупке линз и покрытий ООО «Эссилор – Луйс-Оптика» для конечных покупателей
- Двухлетние международные рандомизированные клинические исследования показали, что эффективность линз Stellest™ по сферозквиваленту в замедлении прогрессирования миопии составляет 67%*.

Это один из самых высоких результатов в контроле миопии не только среди очковых линз, но и среди иных доступных способов замедления миопии.

По данным исследований, у 2 из 3 детей, носивших Stellest™, процент не изменился.

Назначая Stellest™, специалист может быть уверен в постоянном мощном антимиопическом действии.

В силу индивидуальных особенностей течения миопии у некоторых пациентов, даже при использовании метода контроля, градиент прогрессирования может оказаться выше ожидаемого.

В таких случаях важно понимать, что без применения эффективного метода контроля прогрессирование миопии было бы более стремительным, поэтому линзы Stellest™ должны оставаться рекомендацией первого выбора для таких пациентов.

Уделяя особое внимание сохранению здорового зрения у детей, Essilor считает необходимым поддержать специалистов и их пациентов с помощью гарантийной программы.

2. Участники Программы:

Оптики, далее «Партнеры», с которыми у ООО «Эссилор – Луйс-Оптика» заключен и действует договор «купли-продажи»

3. Расширенная гарантия распространяется на продукты ООО «Эссилор – Луйс-Оптика»:

Stellest™ и Myopilux

4. Условия Гарантийных программ ООО «Эссилор – Луйс-Оптика»:

Срок: 1 год 1 месяц с даты, указанной в товарном чеке

Условия:

Линзы Stellest™

В случае увеличения градиента прогрессии миопии более чем на 1 диоптрию за год при динамическом наблюдении предоставляется замена пары очковых линз Stellest™ по обновленному рецепту.

Условие для предоставления новой пары линз: обследование пациента должно быть проведено не позднее, чем через 1 год и 1 месяц от даты товарного чека.

Линзы Myopilux

В случае увеличения градиента прогрессии миопии более чем на 1 диоптрию за год при динамическом наблюдении предоставляется скидка 50% на линзы Stellest™ по обновленному рецепту.

Условие для предоставления новой пары линз: обследование пациента должно быть проведено не позднее, чем через 1 год и 1 месяц от даты товарного чека.

Процедура подачи гарантийного заявления на линзы для контроля миопии:

1. Заполните бланк гарантийной замены линз для контроля миопии.
2. Отправьте бланк неадаптации в Службу клиентского сервиса на электронную почту приема заказа. В течение 48 часов с вами свяжется медицинский специалист для обсуждения возможных причин неадаптации пациента к линзам для контроля миопии и при необходимости предоставит рекомендацию для нового заказа.
3. При возникновении гарантийного случая по линзам Myopilux сотрудник Службы клиентского сервиса свяжется с вами для уточнения нового рецепта и оформления заказа на линзы AS Stellest со скидкой 50%.
В данном случае возврат на линзы Myopilux не производится.
4. При возникновении гарантийного случая по линзам AS Stellest сотрудник Службы клиентского сервиса свяжется с вами для уточнения нового рецепта и оформления возврата.
5. Новые линзы будут доставлены в сроки, соответствующие стандартному времени поставки «Эссилор – Луйс-Оптика».

Случаи, не входящие в гарантийную программу:

- Вторичный перезаказ по расширенной гарантийной программе
- Линзы, не входящие в перечень

Бланк замены в случае неадаптации

Приложение к гарантийной программе
Essilor – Луйс-Оптика

Приложение к гарантийной программе Essilor – Луйс-Оптика
Бланк замены в случае неадаптации
Заполняется специалистом, подобравшим коррекцию



I. Общие сведения

Название организации (юридическое лицо) _____
Адрес и название оптики _____
ФИО и должность специалиста, подборавшего коррекцию _____
Контактный телефон: _____
Дата заполнения _____

II. Сведения о покупателе и об используемой коррекции

ФИО покупателя _____ Возраст _____ Дата приема заказа _____
Ранее используемая коррекция: однофокальные для дали/близи, бифокальные, мультифокусные, другое _____

1. Рецепт

	sph	cyl	ax	prism	base	add	PD	Vis	Vis OU
OD									
OS									

2. Параметры линз

дизайн	индекс	покрытие	Transitions, Blue UV Capture, доп. опции	Ø

III. Результаты подбора коррекции

1. Исследования

	Vis без корр.	PD даль/ близь	Доминант. глаз	Авторефрактометрия				Тест Уорса	Расстояние для работы вблизи	Фория вблизи (для Myorilux)	Lag аккомодации (для Myorilux)
				sph	cyl	ax	Vis				
OD											
OS											

2. Рецепт

	sph	cyl	ax	prism	base	add	PD	Vis	Vis OU
OD									
OS									

Комментарии: _____

IV. Сведения о линзах

Номер и дата заказа _____ Номер и дата передаточного документа _____

1. Оправа, параметры посадки и разметки

Форма оправы, материал	Вертексное расстояние	Пантоскопи- ческий угол	Угол изгиба	Установочная высота OD	Установочная высота OS

2. Параметры линз

дизайн	индекс	покрытие	Transitions, Blue UV Capture, доп. опции	Ø

V. Жалобы покупателя (нужное обвести):

На каком расстоянии	нечеткое зрение	сужение полей зрения
вдаль	OD/OS/OU	OD/OS/OU
на среднем расстоянии	OD/OS/OU	OD/OS/OU
вблизи	OD/OS/OU	OD/OS/OU

Вероятная причина
неадаптации

Подпись специалиста оптики

Подпись руководителя организации

плавающий эффект/напряжение/
вынужденное положение головы/
другое _____

Печать

Требуется консультация медицинского специалиста Essilor Academy ☐ Да ☐ Нет

Отправьте заполненный бланк менеджеру Клиентского сервиса

VI. Сведения о новых линзах для замены

1. Линзы заказаны ☐ Да ☐ Нет

2. Линзы необходимо заказать ☐ Да ☐ Нет

Если необходимо оформить заказ на новые линзы, заполните раздел ниже

	sph	cyl	ax	prism	base	add	PD
OD							
OS							

дизайн	индекс	покрытие	Transitions, Blue UV Capture, доп. опции	Ø

Дата _____ ФИО сотрудника _____ Подпись _____

Бланк замены линз для контроля миопии

Приложение к гарантийной программе
Essilor – Луйс-Оптика

Приложение к гарантийной программе Essilor – Луйс-Оптика
Бланк замены линз для контроля миопии
Заполняется специалистом, подбо́равшим коррекцию



I. Общие сведения

Название организации (юридическое лицо) _____
Адрес и название оптики _____
ФИО и должность специалиста, подбо́равшего коррекцию _____
Контактный телефон: _____ Дата заполнения _____

II. Сведения о ребенке и ранее используемом методе коррекции миопии

1. ФИО покупателя _____ Возраст _____ Дата приема заказа _____
2. Ранее используемая коррекция
☐ Очки ☐ Контактные линзы ☐ Другое _____
☐ Однофокальные ☐ Однофокальные _____
☐ Мультифокусные ☐ Мультифокальные _____
☐ Бифокальные ☐ Ортокератологические _____

III. Результаты подбора линз Stellest/MyopiLux

1. Исследования

Vis без корр.	Доминант. глаз	Авторефрактометрия			Характер зрения	Фория вблизи (для MyopiLux)	Lag аккомодации (для MyopiLux)
		sph	cyl	ax			
OD							
OS							

2. Выписанный рецепт

	sph	cyl	ax	add	PD	Vis	Vis OU
OD							
OS							

Комментарии: _____

IV. Сведения о линзах

Номер и дата заказа _____ Номер и дата передаточного документа _____

1. Оправа, параметры посадки и разметки

Форма оправы, материал	Вертексное расстояние	Пантоскопи- ческий угол	Угол изгиба	Установочная высота OD	Установочная высота OS

2. Параметры линз

дизайн	индекс	покрытие	Transitions, Blue UV Capture, доп. опции	Ø
☐ Stellest ☐ MyopiLux Max ☐ MyopiLux Plus				

V. Результаты динамического наблюдения

Дата получения ребенком новых очков Stellest/MyopiLux _____ Срок наблюдения _____ Дата последнего контрольного осмотра _____

1. Рефракция пациента на момент последнего осмотра

	sph	cyl	ax	add	Vis	Vis OU
OD						
OS						

Комментарии: _____

2. Годовой градиент прогрессирования миопии за срок наблюдения:

Рефракция (сферозэквивалент) ПЗО (при возможности)

OD _____ D OS _____ D
OD _____ мм OS _____ мм

Подпись врача _____ Подпись руководителя организации _____ Печать

Отправьте заполненный бланк менеджеру Клиентского сервиса

VI. Новый рецепт на очки с линзами Stellest по гарантийной программе

Номер и дата заказа _____ Номер и дата передаточного документа _____

	sph	cyl	ax	PD
OD				
OS				

дизайн	индекс	покрытие	Ø
Stellest	1.59 Airwear	☐ Crizal Previa ☐ Crizal Alize+UV	

Дата _____ ФИО сотрудника _____ Подпись _____

Бланк заказа линз Essilor





Заказ №

☐ Precal ☐ Запрос о возможности изготовления линзы

Телефон:

Рецепт								
	Sph	Cyl +	Axis	Add	Prism	Base prism	Base линзы	Ø линзы
OD (RE)								
OS (LE)								

Material линзы:	1.5 Orma	1.6 Ormix	1.59 Airwear	1.67 Stylis	1.74 Lineis	Прозрачные	Blue UV Capture/Blue UV Stopper
-----------------	----------	-----------	--------------	-------------	-------------	------------	---------------------------------

Пояризация/класс: ☐ (цвет из каталога)

Окрашивание/класс: ☐ (цвет из каталога)


Полное ☐ **Градиентное** ☐ **Short** ☐ **Regular** ☐ **Long** ☐

Окрашивание


Серый	Коричневый	Серо-зеленый
Фотохромные линзы Transitions - КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА		
Сапфир	Аметист	Изумруд
Фотохромные линзы Transitions - МОДНЫЕ ЦВЕТА		
Янтарь	Изумруд	Аметист

Зеркальное покрытие: ☐ Серебристый ☐ Голубой сапфир ☐ Изумрудно-зеленый ☐ Бронзовый ☐ Розовое золото ☐ Фиолетовый ☐

Покрытые: Crizal Easy UV ☐ Crizal Alize+ UV ☐ Crizal Forte UV ☐ Crizal Prevencia ☐ Crizal Drive ☐ Crizal Sapphire UV ☐ Crizal Sun UV ☐



Отметьте на рисунке точки сверления, если оправа на винтах



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ									
МЕЖЗРАЧКОВОЕ РАССТОЯНИЕ		ВЫСОТА ЗРАЧКА		ПАРАМЕТРЫ ОПРАВЫ			РАЗМЕРЫ СВЕТОВОГО ПРОЕМА		
RPD	LPD	REP	LEP	VCD	PT	FFA	A	B	D
_____ мм	_____ мм	_____ мм	_____ мм	_____ мм	_____ °	_____ °	_____ мм	_____ мм	_____ мм

РАССТОЯНИЕ ДЛЯ ЧТЕНИЯ		ИНСЕТ		ПАРАМЕТРЫ ПРОГРЕССИИ		ПАРАМЕТРЫ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ								
RD		INSET (RE)		INSET (LE)		PL		CAPE	H/E	ST	ERC (RE)	ERC (LE)	NVB	DE
		_____ MM		_____ MM		_____ MM		_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
		_____ CM												

RPD – межзрачковое расстояние для правого глаза; LPD – межзрачковое расстояние для левого глаза; REP – высота зрачка правого глаза; LEP – высота зрачка левого глаза; VCD – вертикальное расстояние; PT – пантоскопический угол; FFA – кривизна проема; D – ширина проема; В – высота проема; CAPE – поворот головы; HVE – значение голова/глаза; ST – коэффициент стабильности; INSET (LE) – инсет для левого глаза; PL – длина коридора прогрессии; INSET (RE) – инсет для правого глаза; NVB – индивидуальный код зрительного поведения вблизи; DE – ведущий глаз; центр вращения для правого глаза; ERC (LE) – оптический центр вращения для левого глаза; NVB – индивидуальный код зрительного поведения вблизи; DE – ведущий глаз; центр вращения для левого глаза; ERC (RE) – оптический центр вращения для правого глаза; NVB – индивидуальный код зрительного поведения вблизи; DE – ведущий глаз.

☐ Металлическая оправа ☐ Пластиковая оправа	☐ Металл на леске ☐ Пластик на леске	☐ Оправа на винтах	Я заказываю Picesa, если выигрыш в толщине составит более 0.3 мм в сравнении со стандартной линзой	☐ Да ☐ Нет
Толщина по краю _____ мм		Толщина в точках сверления _____ мм		
Рекомендуемая толщина самого тонкого края		Рекомендуемая толщина в точках сверления		
Вид оправы Ободковая	Оптимальная 1.0 мм	Минимальная 0.8 мм	Материал Stylis / Ormix	Оптимальная 2.0 мм
Полуободковая	1.8 мм	1.5 мм	Airwear	1.8 мм
Безободковая	2.0 мм	1.8 мм	Orma	2.0 мм

Комментарий:

Бланк заказа линз KODAK

(название линзы / дизайн: SV / AS; мультифокусные)

☐ Заказ №☐ Запрос о возможности изготовления линзы

Оптика / контактное лицо:

Телефон:

Дата:

ФИО врача (полностью):

Рецепт								
	Sph	Cyl +	Axis	Add	Prism	Base prism	BC линзы	Ø линзы
OD (RE)								
OS (LE)								

Материал линзы:


1.51.61.67

Покрывает: CleanN'Clear UVBluProtect+

ПрозрачныеФотохромные линзы Transitions Gen 8 – цвет СерыйФотохромные линзы Transitions Gen 8 – цвет Коричневый

Дополнительные возможности: Уменьшение ØИзменение базовой кривизныПризмаОптимизация толщинымм

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ													
МЕЖЗРАЧКОВОЕ РАССТОЯНИЕ			ВЫСОТА ЗРАЧКА			ПАРАМЕТРЫ ОПРАВЫ			РАЗМЕРЫ СВЕТОВОГО ПРОЕМА				
RPD	LPD		REP	LEP		VCD	PT		FFA		A	B	D
_____ мм	_____ мм		_____ мм	_____ мм		_____ мм	_____ °		_____ °		_____ мм	_____ мм	_____ мм



RPD – межзрачковое расстояние для правого глаза; LPD – межзрачковое расстояние для левого глаза; REP – высота зрачка правого глаза; LEP – высота зрачка левого глаза; VCD – вертексное расстояние; PT – пантоскопический угол; FFA – кривизна оправы; A – ширина проема; B – высота проема; D – ширина переносицы; RD – расстояние для чтения; INSET (RE) – инсет для правого глаза; INSET (LE) – инсет для левого глаза; PL – длина коридора прогрессии.

KODAK PowerUp

Вариант оптимизации: 0.40.661.0

KODAK SoftWear

Установочная высота: 18




Установочная высота:	Regular	Short	Ultra-Short
KODAK Intro	22 –	–	–
KODAK Easy Auto	22 –	19 –	17 16
KODAK Unique II HD Auto	22 21	19 18	17 16

Тип оправы: Металлическая оправаПластиковая оправаМеталл на лескеПластик на лескеОправа на винтах

Комментарий:

Схема распределения градиентных тонировок Essilor

СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАДИЕНТНЫХ ТОНИРОВОК ESSILOR




Разметочные карты

Varilux Comfort Max f-360




Varilux Comfort Max f-360



Varilux Comfort Max f-360


Transitions XTRActive Polarized



Разметочные карты


Varilux Comfort Max Regular

Varilux Comfort Max Regular



Varilux Comfort Max Regular


Transitions XTRActive Polarized



Разметочные карты


Varilux Comfort Max Short

Varilux Comfort Max Short



Varilux Comfort Max Short

Transitions XTRActive Polarized




Разметочные карты


Varilux Comfort Max UltraShort

Varilux Start 080 и 130

Varilux Comfort Max UltraShort



Varilux Start 080 / 130




Varilux Start 080

Абберрация	Возраст
0.75	40
1.00	44
1.25	47
1.50	49
1.75	51

Varilux Start 130

Абберрация	Возраст
2.00	54
2.25	58
2.50	63
2.75	67
3.00	70
3.25	75
3.50	80




Разметочные карты


Varilux Liberty 3.0 Regular

Varilux Liberty 3.0 Short

Varilux Liberty 3.0 Regular



Varilux Liberty 3.0 Short




Разметочные карты


Essilor X'ion

Essentials Active Regular

Essilor X'ion



Essentials Active Regular




Разметочные карты


Essentials Active Intermediate

Essentials Active Short

Essentials Active Intermediate



Essentials Active Short




Разметочные карты


Essentials Everyday Regular

Essentials Everyday Short

Essentials Everyday Regular



Essentials Everyday Short



Разметочные карты


Essentials Home & Work

Essilor f-360°


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ДЕГРЕССИИ В ESSENTIALS HOME & WORK			
Аддидация	Рекомендованная дегрессия	Глубина зрения	Аддидация в точке разметки
1.00 D – 1.50 D	1.00 D	до 4.0 м	0.28 D – 0.78 D
1.75 D – 2.25 D	1.50 D	до 1.5 м	0.67 D – 1.17 D
≥ 2.50 D	2.00 D	до 1.0 м	>1.06 D



Essentials Home & Work



Essilor f-360°




Разметочные карты


Crizal Eyezen

Eyezen lite

Crizal Eyezen



Eyezen lite



Разметочные карты

Бифокальные линзы Essilor:


CT 28 Orma Clear

CT 28 Orma Transitions


ST 28 Stigmal / Stigmal Isorapid

БИФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ ESSILOR


CT28 Orma Clear



CT28 Orma Transitions



1.5 ST28 Stigmat / Stigmat Isorapid



Разметочные карты

KODAK Unique II HD Auto

KODAK Easy Auto

KODAK Unique II HD Auto

Установочная высота	16 17 18 19 21 22 мм
Минимальная высота до верха рамки	9 мм




Гравировка **Kunb** соответствует дизайну KODAK Unique II HD Auto

KODAK Easy Auto




Установочная высота	16 17 19 22 мм
Минимальная высота до верха рамки	9 мм

Гравировка **Key** соответствует дизайну KODAK Easy Auto

KODAK Unique II HD Auto



KODAK Easy Auto



Разметочные карты

KODAK Intro

KODAK SoftWare

KODAK Intro

Установочная высота	17 22 мм
Минимальная высота до верха рамки	9 мм




Гравировка **Ki** соответствует дизайну KODAK Intro

KODAK SoftWear




Установочная высота	18 мм
Минимальная высота до верха рамки	9 мм
Расстояние от геометрического центра до разметочного креста	2 мм

Гравировка **KS** соответствует дизайну KODAK SoftWare

KODAK Intro



KODAK SoftWare






Разметочные карты

KODAK PowerUp

KODAK PowerUp

Установочная высота	18 мм
Минимальная высота до верха рамки	9 мм

Гравировка **Kpu** соответствует дизайну KODAK PowerUp



EssilorLuxottica



Будем успешны вместе!

www.crizal.ru

www.luis-optica.ru